



PHILIPS  
DEL  
Ampoule  
12,5 W-100 W  
E26  
Lumière du jour



046677462000

## Luminaires à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Les ampoules à DEL de Philips produisent une lumière blanc froid, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules mates traditionnelles.

### **Facile à utiliser**

- À allumage instantané

### **Longue durée de vie**

- Longue durée de vie

# PHILIPS

#### **Lumière de haute qualité**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- Pas de clignotement visible

#### **Économies d'énergie**

- Économies d'énergie

# Caractéristiques

## À allumage instantané



Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

## Longue durée de vie



Permet de réduire la fréquence de remplacement des ampoules

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Pas de clignotement visible

Lorsque votre lumière vacille rapidement, cela peut être pénible pour les yeux, causer des maux de tête et même déclencher une crise chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Ce clignotement est à la fois désagréable et inutile. Les ampoules à DEL peuvent clignoter en raison de leur rapidité de réaction au courant du régulateur. Toutefois, comme les ampoules à DEL Philips sont conçues de façon à réduire au minimum les variations de sortie de courant de votre régulateur, elles éliminent les facteurs de clignotement. Vous ne les verrez donc jamais clignoter, ni même vaciller.

## Écoénergétique

Profitez des DEL écoénergétiques sans sacrifier la qualité de l'éclairage

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Ampoule
- Utilisation prévue: Intérieur
- Type de verre: Givré
- Culot: E26
- Code de forme d'ampoule: A19

## Dimensions de l'ampoule

- Largeur: 2,4 in
- Hauteur: 4,21 in

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 11 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 10 950 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

### Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 1500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

### Divers

- Confort visuel: Oui

### Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 228 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

### Consommation

- Consommation d'énergie pour 1 000 h: 14 kW
- Tension: 120 V
- Puissance: 14 W
- Équivalence en watts: 100 W

### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 10 950 h
- Flux lumineux nominal: 1500 lm
- Puissance nominale: 14 W

### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – Boîte: 50046677462005
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,000 kg
- Poids net (pièce): 0,052 kg
- Longueur SAP (pièce): 0,000
- Largeur SAP (pièce): 0,000
- SAP EAN/UPC – jeu: 046677462000



Date de publication :  
2019-12-09  
Version: 0.412

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)