

PHILIPS  
DEL  
Ampoule (à intensité  
réglable)  
8,8 W-60 W  
E26  
Intensité réglable

046677462239



## Éclairage blanc doux, sans compromis de qualité

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

### Réduisez votre consommation d'énergie

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

### Créez une atmosphère chaleureuse

- Intensité réglable

### Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- Pas de clignotement visible

# PHILIPS

#### **Différents éclairages pour différentes ambiances**

- Une expérience inédite en matière de variation de l'intensité pour créer une ambiance relaxante

#### **Atmosphère instantanément chaleureuse**

- Lumière instantanée à l'allumage

#### **Remplacez facilement vos anciennes ampoules**

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

#### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

#### **Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

# Caractéristiques

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Économisez jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Cette ampoule rapidement rentabilisée vous permettra d'économiser de l'argent pour les nombreuses années à venir. N'attendez pas : commencez à réduire votre facture d'électricité et à économiser de l'argent dès maintenant.

## Intensité réglable

Conçu pour offrir un réglage de qualité afin de créer l'ambiance parfaite pour toute activité, allant de décontractée à active.

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Pas de clignotement visible

Lorsque votre lumière vacille rapidement, cela peut être pénible pour les yeux, causer des maux de tête et même déclencher une crise chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Ce clignotement est à la fois désagréable et inutile. Les ampoules à DEL peuvent clignoter en raison de leur rapidité de réaction au courant du régulateur. Toutefois, comme les ampoules à DEL Philips sont conçues de façon à réduire au minimum les variations de sortie de courant de votre régulateur, elles éliminent les facteurs de clignotement. Vous ne les verrez donc jamais clignoter, ni même vaciller.

## 2 700 à 2 200 K [ampoules à DEL]

La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées en unités appelées Kelvin (K). Les ampoules qui présentent une faible valeur produisent une lumière chaude, plus douce, tandis que celles d'une valeur en Kelvin élevée créent une lumière plus froide, plus énergisante.

## Lumière instantanée à l'allumage

Vous n'avez pas besoin d'attendre : les lampes à DEL de Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage.

## Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

## Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Oui
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11,15 cm
- Poids: 0,06 kg
- Largeur: 6,25 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 250 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de la couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc brillant
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

## Divers

- Confort visuel: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 80 mA
- Teneur en mercure: 0 mg
- Efficacité: 90 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677462239
- EOC: 462234
- Titre du produit: 8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1BC T20

## Consommation

- Facteur de puissance: >0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 8,8 W
- Équivalence en watts: 60 W

## Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 250 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Puissance nominale: 8.8 W

## Dimensions et poids de l'emballage [8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1BC T20]

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677462239
- EAN/CUP – Boîte: 50046677462234
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,081 kg
- Poids net: 0,060 kg
- Poids SAP (pièce): 18,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 6,600 cm
- Largeur SAP (pièce): 14,000 cm

**Dimensions et poids de l'emballage  
[BC9A19/AMB/830/DIM 120V 6/1]**

- SAP EAN/CUP – Pièce:  
046677462239
- EAN/CUP – Boîte: 50046677462234
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,156 kg
- Poids net: 0,130 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 6,400 cm
- Largeur SAP (pièce): 14,400 cm



Date de publication :  
2019-12-16  
Version: 0.402

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)