



PHILIPS  
DEL  
Ampoule (à intensité  
réglable)  
5,5 W (40 W)  
E12  
Éclat chaleureux  
Intensité réglable

046677463977

## L'éclairage d'ambiance parfait

Les lampes à DEL WarmGlow de Philips offrent une nouvelle expérience en matière d'ampoule à intensité réglable en vous permettant de moduler l'intensité de l'éclairage vers les tons chauds des lampes classiques. Vous pouvez changer l'ambiance en passant d'un éclairage fonctionnel à un éclairage accueillant et intime.

### **Créez une atmosphère chaleureuse**

- S'adoucit en un éclat chaleureux

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans

### **La lumière au-delà de l'illumination**

- Style rétro, technologie DEL moderne

# PHILIPS

**Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

# Caractéristiques

## Intensité réglable et éclat chaleureux



Cette ampoule à intensité réglable vous permet de passer d'une lumière chaude de 2 700 K à un éclairage de 2 200 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

## Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

## Style rétro, DEL moderne

Les ampoules à DEL classique utilisent une technologie basse consommation à DEL standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule de style rétro qui combine technologie dernier cri et conception classique.

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Ampoule
- Intensité réglable: Oui
- Douille: E12

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 91 mm
- Largeur: 50 mm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

### Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 2200–2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux, Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Instant full light

### Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 60 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

### Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 5.5 W
- Équivalence en watts: 40 W

### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Puissance nominale: 5.5 W

### Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677463977
- EAN/CUP – Boîte: 50046677463972
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,080 kg
- Poids net (pièce): 0,054 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm
- Largeur SAP (pièce): 5,000 cm



Date de publication :  
2019-04-22  
Version: 0.270

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)