



L'éclairage d'ambiance parfait

Les lampes à DEL WarmGlow de Philips offrent une nouvelle expérience en matière d'ampoule à intensité réglable en vous permettant de moduler l'intensité de l'éclairage vers les tons chauds des lampes classiques. Vous pouvez changer l'ambiance en passant d'un éclairage fonctionnel à un éclairage accueillant et intime.

Créez une atmosphère chaleureuse

· S'adoucit en un éclat chaleureux

Lumière de haute qualité

· Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

· Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans

La lumière au-delà de l'illumination

· Style rétro, technologie DEL moderne

Caractéristiques

Intensité réglable et éclat chaleureux



Cette ampoule à intensité réglable vous permet de passer d'une lumière chaude de 2 700 K à un éclairage de 2 200 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

Style rétro, DEL moderne

Les ampoules à DEL classique utilisent une technologie basse consommation à DEL standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule de style rétro qui combine technologie dernier cri et conception classique.

Spécifications

Caractéristiques

Forme: AmpouleIntensité variable: Oui

· Douille: E12

Dimensions de l'ampoule

Hauteur: 9,1 cmLargeur: 5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux:
 0.7
- · Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation:50 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC):
- Température de couleur: 2200-2700 к
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux, Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

· Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

· Courant de la lampe: 60 mA

Consommation

• Facteur de puissance: 0.7

Tension: 120 VPuissance: 5,5 W

· Équivalence en watts: 40 W

Valeurs nominales

Durée de vie nominale: 25 000 h
Flux lumineux nominal: 450 lm

• Puissance nominale: 5.5 W

Dimensions et poids de l'emballage

• EAN/CUP - produit: 046677463977

Poids net: 0,054 kg
Poids brut: 0,080 kg
Hauteur: 20,400 cm
Longueur: 12,000 cm
Largeur: 5,000 cm

• Numéro de matériau (12 N.C.):

929001213305



Date de publication : 2023-11-08 Version: 0.524 © 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.