

# PHILIPS

Détecteur de mouvement

Hue

Automatise vos lumières

Installation sans fil

Alimentation par pile



046677464608



## Éteint et allume automatiquement vos lumières

Commandez automatiquement vos lumières en ajoutant un détecteur de mouvement Philips Hue à votre système Philips Hue. Alimenté par piles et entièrement sans fil, ce détecteur peut être placé n'importe où dans la maison. Il suffit de marcher dans le champ de détection pour allumer les lumières.

### Commande facile

- Pont Philips Hue requis
- Placez-le là où c'est nécessaire
- Allume et éteint vos lampes Hue automatiquement
- Réglage jour et nuit
- Capteur de lumière du jour intégré


# Caractéristiques

## Pont Philips Hue requis



Ce produit nécessite une connexion au pont Philips Hue

## Positionnement flexible



Aucun câble, vous pouvez donc le placer n'importe où dans votre maison. Le détecteur de mouvement est alimenté par pile, il ne comporte donc aucun fil et s'installe facilement n'importe où dans la maison. Son installation s'effectue en quelques minutes. Il vous suffit de le placer sur une étagère, une table d'appoint, ou de le monter sur un mur ou au plafond à l'aide de la vis fournie. Vous pouvez même le fixer à des surfaces métalliques comme votre réfrigérateur grâce à l'aimant inclus. L'angle de détection peut être facilement adapté en tournant le détecteur dans la bonne direction.

## S'allume et s'éteint automatiquement



Déclenchez vos lumières Philips Hue lorsqu'un mouvement est détecté. Connectez le détecteur de mouvement au pont Philips Hue au moyen de l'application dédiée et vos lampes Philips Hue s'allumeront automatiquement quand vous entrerez dans une pièce. C'est la solution idéale pour vos toilettes, votre salle de bain, vos couloirs, votre sous-sol ou votre garage. Vous pouvez choisir dans l'application l'ambiance ou l'arrangement lumineux qui doit être activé lorsqu'un mouvement est détecté. Sans détection de mouvement, les lampes s'éteignent automatiquement.

## Réglage jour et nuit



Allume automatiquement une lumière douce. Il est possible de définir différents réglages de luminosité pour le jour et la nuit. Au cours de la journée, le capteur peut déclencher une lumière franche pour vous aider à mieux voir. La nuit, il peut activer une lumière douce lorsque vous ou un membre de la famille quittez votre lit. Juste assez pour vous aider à avancer dans l'obscurité, sans réveiller le reste de la maison.

## Capteur de lumière du jour intégré



Ne s'allument que lorsque c'est nécessaire. Grâce à un capteur de lumière du jour intégré, vos lampes s'allument uniquement lorsque c'est nécessaire. Vous pouvez facilement modifier la sensibilité à la lumière dans l'application Philips Hue app, de sorte que le capteur ne se déclenche que lorsque vous avez besoin d'éclairage supplémentaire. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, les lampes réduisent leur intensité avant de s'éteindre automatiquement à l'issue d'une période déterminée. Le détecteur de mouvement vous aide également à économiser de l'énergie en éteignant automatiquement les luminaires dans les zones qui ne sont pas utilisées.

# Spécifications

## fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Portatif: Oui

## Garantie

- 2 ans: Oui

## Service

- Garantie: 2 ans

## Fiche technique

- Format de pile: AAA – Pile cylindrique, crayon

## L'interrupteur

- Piles fournies: 2 x AAA
- Indice de protection: IP42
- Durée de vie minimale de la pile: 2 année(s)
- Possibilités de montage: sans support
- Profondeur du capteur: 20 mm
- Hauteur du capteur: 55 mm
- Largeur du capteur: 55 mm
- Mise à jour du logiciel: lors de la connexion au pont Hue

## Systèmes pris en charge

- Application Philips Hue: IOS 11 et version ultérieure, Android 7.0 et version ultérieure
- Assistants vocaux: Amazon Alexa, Assistant Google, Apple HomeKit (par Hue Bridge), Microsoft Cortana (par Hue Bridge)

## Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677464608
- Poids net: 0,080 kg
- Poids brut: 0,140 kg
- Hauteur: 16,500 cm
- Longueur: 7,500 cm
- Largeur: 8,800 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929001260702



Date de publication :  
2023-11-08  
Version: 0.536

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.