



PHILIPS
LED
Foco
9.5 W - 8 W - 3 W (60 W)
Base de tornillo mediano
Luz diurna/Blanco suave/Resplandor cálido
No atenuable



046677464868

Un foco, 3 configuraciones de color

Con los focos LED de Philips SceneSwitch, puedes cambiar la configuración de la luz sin cambiar los focos. Usa tu interruptor existente para cambiar la luz de blanco suave a luz de día o a un resplandor cálido acogedor. No se requiere una instalación adicional ni regulador de intensidad.

Áreas de aplicación

- Aplicación

Larga vida útil

- Larga vida útil

Bajo consumo

- Ahorro de energía

PHILIPS

SceneSwitch

- SceneSwitch

Configuraciones de color

- Configuraciones de color

Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Aplicación

Ideal para cualquier habitación en tu hogar.

Larga vida útil

Con una vida útil de hasta 15,000 horas, se puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia. Los focos LED de Philips permiten disfrutar de la solución perfecta en iluminación durante más de 13 años.

Ahorro de energía

Disfruta los ahorros de energía de los LED sin sacrificar la calidad de la luz

SceneSwitch

El foco de reemplazo All-in-one que te brinda tres configuraciones de luz diferentes.

Configuraciones de color

Cambia de luz blanca suave a luz de día o a un resplandor cálido y acogedor, todo con tu interruptor existente.

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Especificaciones

Características del foco

- Forma: A19, Foco
- Con regulador: NO
- Uso previsto: Interiores
- Toma de corriente: E26
- Base: Base de tornillo mediano

Dimensiones del foco

- Ancho: 2.4 in
- Alto: 4.3 in

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Luz suave
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700-5000-2200 K
- Categoría de color de la luz: Cambio de color
- Flujo luminoso nominal: 800-800-80 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Información del empaque

- Familia de productos: SceneSwitch

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: NO
- Voltaje: 120 V
- Potencia: 9.5W-8W-3 W
- Potencia equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 046677464868
- EAN/UPC - Caja: 50046677464863
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.098 kg
- Peso neto (unidad): 0.067 kg
- Peso SAP (unidad): 20.400 cm
- Longitud de SAP (pieza): 6.400 cm
- Ancho de SAP (pieza): 14.400 cm



Fecha de publicación:
2019-09-25
Versión: 0.280

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com