

PHILIPS

Foco

LED

9,5 W - 8 W - 3 W (60 W)

Base de tornillo mediano

Luz de día/Blanco suave/
Resplandor cálido

No regulable



046677464868



Un foco, 3 configuraciones de color

Con los focos LED de Philips SceneSwitch, puedes cambiar la configuración de la luz sin cambiar los focos. Usa tu interruptor existente para cambiar la luz de blanco suave a luz de día o a un resplandor cálido acogedor. No se requiere una instalación adicional ni regulador de intensidad.

Áreas de aplicación

- Aplicación

Larga vida útil

- Larga vida útil

Bajo consumo

- Ahorro de energía

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

SceneSwitch

- SceneSwitch

Configuraciones de color

- Configuraciones de color

Destacados

Aplicación

Ideal para cualquier habitación en tu hogar.

Larga vida útil

Con una vida útil de hasta 15,000 horas, se puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia. Los focos LED de Philips permiten disfrutar de la solución perfecta en iluminación durante más de 13 años.

Ahorro de energía

Disfruta los ahorros de energía de los LED sin sacrificar la calidad de la luz

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su

mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

SceneSwitch

El foco de reemplazo All-in-one que te brinda tres configuraciones de luz diferentes.

Configuraciones de color

Cambia de luz blanca suave a luz de día o a un resplandor cálido y acogedor, todo con tu interruptor existente.

Especificaciones

Características

- Forma: A19, Foco
- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E26
- Base: Base de tornillo mediano

Dimensiones del foco

- Ancho: 2.4 in
- Alto: 4.3 in

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Luz suave
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700-5000-2200 K
- Categoría de color de la luz: Cambio de color
- Flujo luminoso nominal: 800-800-80 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 130 mA

Información del empaque

- Familia de productos: SceneSwitch

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.62
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 9.5, 8, 3 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11.1 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Valores nominales

- Potencia asignada: 9.5 W



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.533

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com