

PHILIPS

Projecteur (à
intensité variable)

DEL

4 W-50 W

GU10

Éclairage blanc brillant

Gradation

046677468125



Éclairage à DEL à intensité variable à faisceau lumineux fin

Les ampoules réflecteurs à DEL GU10 à intensité variable de Philips représentent une solution durable écoénergétique de remplacement des réflecteurs halogènes. Elles produisent une lumière blanche éclatante et sont idéales comme éclairage d'accentuation pour les luminaires décoratifs, encastrés et sur rail.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

La lumière au-delà de l'illumination

- Intensité réglable
- À allumage instantané

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Projecteur
- Intensité variable: Oui
- Douille: GU10

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,3 cm
- Largeur: 5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 35 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: White
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.85
- Tension: 120 V
- Puissance: 4,5 W
- Équivalence en watts: 50 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 35 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Intensité nominale de crête: 750 cd
- Puissance nominale: 4.5 W

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677468125
- Poids net: 0,147 kg
- Poids brut: 0,187 kg
- Hauteur: 14,000 cm
- Longueur: 6,700 cm
- Largeur: 12,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):
929002055535



Date de publication :
2023-05-24
Version: 0.481

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com