



PHILIPS
DEL
Projecteur (à intensité
variable)
4 W-50 W
GU10
Lumière du jour
Intensité réglable

046677468156

Éclairage à DEL à intensité variable à faisceau lumineux fin

Les ampoules réflecteurs à DEL GU10 à intensité variable de Philips représentent une solution durable écoénergétique de remplacement des réflecteurs halogènes. Elles produisent un effet de lumière du jour et sont idéales comme éclairage d'accentuation pour les luminaires décoratifs, encastrés et sur rail.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

PHILIPS

La lumière au-delà de l'illumination

- Intensité réglable
- À allumage instantané

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Projecteur
- Intensité variable: Oui
- Douille: GU10

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,3 cm
- Largeur: 5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 35 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

Consommation

- Facteur de puissance: 0.85
- Tension: 120 V
- Puissance: 4,5 W
- Équivalence en watts: 50 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 35 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Intensité nominale de crête: 750 cd
- Puissance nominale: 4.5 W

Dimensions et poids de l'emballage [BC4.5GU10/LEDCLA/5000/F35 Dim 120V]

- SAP EAN/CUP – Pièce:
046677468156
- EAN/CUP – Boîte: 50046677468151
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,072 kg
- Poids net (pièce): 0,046 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 5,100 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm

Dimensions et poids de l'emballage [4GU10/LED/950/F35/G/DIM/120V 4/1BC]

- SAP EAN/CUP – Pièce:
046677468156
- EAN/CUP – Boîte: 50046677468151
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,074 kg
- Poids net (pièce): 0,056 kg
- Poids SAP (pièce): 15,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 5,200 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,500 cm



Date de publication :
2019-12-02
Version: 0.407

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com