

# PHILIPS

Projecteur (à  
intensité variable)

DEL

4 W-50 W

GU10

Lumière du jour

Gradation

046677468163



## Éclairage à DEL à intensité variable à faisceau lumineux fin

Les ampoules réflecteurs à DEL GU10 à intensité variable de Philips représentent une solution durable écoénergétique de remplacement des réflecteurs halogènes. Elles produisent un effet de lumière du jour et sont idéales comme éclairage d'accentuation pour les luminaires décoratifs, encastrés et sur rail.

### **Lumière de haute qualité**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

### **La lumière au-delà de l'illumination**

- Intensité réglable
- À allumage instantané

# Caractéristiques

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## À allumage instantané

### Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

# Spécifications

## Caractéristiques

- Intensité variable: Oui
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: GU10

## Durabilité

- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Flux lumineux nominal: 380 lm

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 50 mA
- Efficacité: 95 lm/W

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.7

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,4 cm

## Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 35 °
- Intensité nominale de crête: 600 cd
- Puissance nominale: 4 W

## Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz

## Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677468163
- Poids net: 0,168 kg
- Poids brut: 0,208 kg
- Hauteur: 14,000 cm
- Longueur: 6,700 cm
- Largeur: 12,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002055755



Date de publication :  
2020-12-28  
Version: 0.468

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)