

PHILIPS


Reflector

LED

13,5 W

E26

No regulable



046677469085



Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Los mini reflectores LED de Philips son el reemplazo perfecto para tu reflector halógeno: te brindan una luz similar a la halógena y el rendimiento esperado de la tecnología LED.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Encendido instantáneo

- Encendido instantáneo

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Elija una solución sostenible

- Sin UV ni luces infrarrojas

Destacados

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Reemplaza el mini reflector halógeno



Con un hermoso diseño y usuales dimensiones, este es un mini reflector LED de iluminación moderna. El perfecto sustituto sustentable de los reflectores halógenos tradicionales.

Sin UV ni RI



La luz no tiene un componente infrarrojo, por lo que no irradia calor, y tampoco hay un componente ultravioleta. Es por estas dos características que esta luz no provocará que la tela y otros elementos se destiñan.

Encendido instantáneo



Simplemente activa el interruptor para dar máximo brillo a tu habitación, rápido y sin demoras.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: No regulable
- Uso previsto: Interiores, Exteriores
- Forma de la lámpara: Reflector
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Amarillo
- Código de forma de la lámpara: PAR38

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 11 año(s)
- Vida útil nominal: 10,950 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 10,000

Dimensiones del producto

- Alto: 13.2 cm
- Ancho: 12.2 cm

Características de la luz

- Aplicación: Iluminación para tus actividades diarias, iluminación de acentuación
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Categoría de color de la luz: Amarillo
- Flujo luminoso nominal: 900 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 165 mA
- Eficacia: 75 lm/W

Información del empaque

- Familia de productos: Fiesta

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 13.5 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 120 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 60 °
- Vida útil nominal: 10,950 hora(s)
- Intensidad máxima: 600 cd
- Potencia asignada: 13.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677469085
- Peso neto: 0.385 kg
- Peso bruto: 0.482 kg
- Alto: 13.700 cm
- Largo: 12.500 cm
- Ancho: 12.500 cm
- Número de material (12NC): 929001306613



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.487

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com