

# PHILIPS

Lampe tubulaire

DEL

7 W (17 W)

G13

Blanc froid

046677469443



## DEL T8 simple de rechange pour les tubes fluorescents

Les tubes InstantFit LED de Philips remplacent facilement les tubes fluorescents T8 utilisés sur les ballasts électroniques à allumage instantané, sans nécessiter de recâblage. Cette longue ampoule à DEL en verre a l'apparence d'un tube fluorescent et la lumière qu'elle émet est blanche et froide. De plus, elle a une longue durée de vie.

### Lumière de haute qualité

- Lumière blanche et froide

### À allumage instantané

- Lumière instantanée à l'allumage

### Optez pour une solution durable

- Vous pouvez vous fier à ce qui est indiqué sur l'emballage des produits Philips.

# Caractéristiques

## Lumière blanche et froide



Cette ampoule a une température de couleur de 4 000 K, qui émet une lumière très éclatante et froide.

## À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur

pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

## Aucun rayonnement UV ou IR

Le faisceau de lumière n'émet aucun rayonnement infrarouge et ne produit donc aucune chaleur. Il n'émet également aucun rayonnement ultraviolet, ce qui signifie que les tissus exposés à cet éclairage ne se terniront pas.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Tube, double extrémité
- Douille: G13
- Technologie: DEL

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 60,28 cm
- Poids: 0,126 kg
- Largeur: 2,63 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 51 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 180 °
- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 1150 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 80-240 mA
- Efficacité: 164 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677469443
- EOC: 469445
- Titre du produit: 7T8/LED/24-840/IF11/P 10/1 FB

## Consommation

- Facteur de puissance: >0.9
- Tension: 120-277, 347 V
- Puissance: 7 W
- Équivalence en watts: 17 W

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 60,28 cm

#### Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 180 °
- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Flux lumineux nominal: 1150 lm
- Puissance nominale: 7 W

#### Fiche technique

- Fréquence: 20-120 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677469443
- Poids net: 0,090 kg
- Poids brut: 0,124 kg
- Hauteur: 61,000 cm
- Longueur: 2,800 cm
- Largeur: 2,800 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):  
929001987105



Date de publication :  
2022-09-26  
Version: 0.547

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)