

PHILIPS

Lampe tubulaire

DEL

9 W (25 W)

G13

Blanc froid

046677469474



DEL T8 simple de rechange pour les tubes fluorescents

Les tubes InstantFit LED de Philips remplacent facilement les tubes fluorescents T8 utilisés sur les ballasts électroniques à allumage instantané, sans nécessiter de recâblage. Cette longue ampoule à DEL en verre a l'apparence d'un tube fluorescent et la lumière qu'elle émet est blanche et froide. De plus, elle a une longue durée de vie.

Lumière de haute qualité

- Lumière blanche et froide

À allumage instantané

- Lumière instantanée à l'allumage

Optez pour une solution durable

- Aucun rayonnement UV ou infrarouge

Caractéristiques

Lumière blanche et froide



Cette ampoule a une température de couleur de 4 000 K, qui émet une lumière très éclatante et froide.

Aucun rayonnement UV ou IR



La lumière ne comprend pas de composant infrarouge, elle n'émet donc pas de chaleur. Elle ne comprend pas de composant ultraviolet non plus. Grâce à ces deux caractéristiques, cette lumière ne fait pas pâlir les couleurs des tissus et des autres objets.

À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

Spécifications

Caractéristiques

- Forme: Tube
- Intensité variable: Non
- Forme de l'ampoule: Tube, double extrémité
- Douille: G13

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 90,76 cm
- Largeur: 2,63 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 51 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 82
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 1200 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 60-180 mA
- Efficacité: 133 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: >0.9
- Tension: 120 - 277V, 347 V
- Puissance: 9 W
- Équivalence en watts: 25 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 90,76 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 180 °
- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Flux lumineux nominal: 1200 lm
- Puissance nominale: 9 W

Fiche technique

- Fréquence: 20-120 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677469474
- Poids net: 0,185 kg
- Poids brut: 0,230 kg
- Hauteur: 92,100 cm
- Longueur: 2,800 cm
- Largeur: 2,800 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929001967605



Date de publication :
2022-01-20
Version: 0.544

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com