

PHILIPS

Ampoule (à intensité réglable)

DEL

5,5 W-60 W

E26

Éclat chaleureux

Gradation

046677469771



L'éclairage d'ambiance parfait

Les lampes à DEL à effet lumineux chaleureux à intensité variable de Philips permettent de moduler l'intensité de l'éclairage pour obtenir les tons chauds des ampoules classiques. Vous pouvez changer l'ambiance en passant d'un éclairage fonctionnel à un éclairage créant une atmosphère accueillante et intime.

Créez une atmosphère chaleureuse

- S'adoucit en un éclat chaleureux

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

La lumière au-delà de l'illumination

- Style rétro, technologie DEL moderne

Caractéristiques

Intensité réglable et éclat chaleureux



Cette ampoule à intensité réglable vous permet de passer d'une lumière chaude de 2 700 K à un éclairage de 2 200 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

Style rétro, DEL moderne

Les ampoules à DEL classique utilisent une technologie basse consommation à DEL standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule de style rétro qui combine technologie dernier cri et conception classique.

Spécifications

Caractéristiques

- Intensité variable: Oui
- Douille: E26
- Code de forme d'ampoule: G25

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0,7
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2200–2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux, Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 350 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 45 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 5 W
- Équivalence en watts: 40 W

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 350 lm
- Puissance nominale: 5 W

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677469788
- Poids net: 0,120 kg
- Poids brut: 0,243 kg
- Hauteur: 20,900 cm
- Longueur: 11,000 cm
- Largeur: 20,600 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929001969805



Date de publication :
2021-06-03
Version: 0.279

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.