



PHILIPS
DEL
Réflecteur (à intensité
réglable)
4,4 W-50 W
E26
Éclairage blanc brillant
Intensité réglable

046677469993

Éclairage à DEL à intensité variable à faisceau lumineux concentré

Les ampoules à éclairage directionnel à DEL PAR à intensité réglable Philips représentent une solution durable et écoénergétique pour remplacer les projecteurs halogènes. Elles émettent une lumière blanche éclatante et sont idéales comme éclairage général et diffusant.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

La lumière au-delà de l'illumination

- Intensité réglable
- À allumage instantané

PHILIPS

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Oui
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,9 cm
- Poids: 0,064 kg
- Largeur: 5,1 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de la couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc brillant
- Temps d'amorçage: 0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 45 mA
- Teneur en mercure: 0 mg
- Efficacité: 90 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677469993
- EOC: 469998
- Titre du produit:
4.4PAR16S/LED/930/F40/DIM/G/
120V 4/1BC

Consommation

- Facteur de puissance: 0.8
- Tension: 120 V
- Puissance: 4,4 W
- Équivalence en watts: 50 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 40 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Intensité nominale de crête: 502 cd
- Puissance nominale: 4.4 W

**Dimensions et poids de l'emballage
[BC 6PAR16S/CLASSIC/F40/830/DIM/
120V]**

- EAN/CUP - produit: 046677469993
- Poids net: 0,046 kg
- Poids brut: 0,072 kg
- Hauteur: 20,400 cm
- Longueur: 5,000 cm
- Largeur: 12,000 cm
- SAP EAN/CUP - Pièce:
046677469993
- Numéro de matériau (12 N.C.):
929001291005
- EAN/CUP - Boîte: 50046677469998
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,072 kg
- Poids net: 0,046 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 5,000 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm

**Dimensions et poids de l'emballage
[4.4PAR16S/LED/930/F40/DIM/G/
120V 4/1BC]**

- EAN/CUP - produit: 046677469993
- Poids net: 0,070 kg
- Poids brut: 0,084 kg
- Hauteur: 15,400 cm
- Longueur: 5,200 cm
- Largeur: 12,500 cm
- SAP EAN/CUP - Pièce:
046677469993
- Numéro de matériau (12 N.C.):
929002043205
- EAN/CUP - Boîte: 50046677469998
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,084 kg
- Poids net: 0,070 kg
- Poids SAP (pièce): 15,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 5,200 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,500 cm



Date de publication :
2020-02-24
Version: 0.281

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com