

PHILIPS
DEL
Réflecteur (à intensité
réglable)
5,5 W (50 W)
E26
Blanc brillant
Intensité réglable

046677470043



Éclairage d'appoint à DEL durable à faisceau lumineux fin

La lampe à DEL orientable projette un fin faisceau de lumière blanche et chaude et elle constitue une solution idéale pour remplacer les traditionnelles lampes réflecteurs

Longue durée de vie

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Éclairage blanc brillant

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'un éclairage directionnel halogène

PHILIPS

Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- Pas de clignotement visible

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

Éclairage blanc brillant



Cette ampoule est dotée d'une température de couleur de 3 000 K, ce qui vous procure une lumière vive et chaude, parfaite pour créer une ambiance accueillante lorsque vous avez des amis à la maison ou que vous vous détendez avec un livre à la main.

Remplace le réflecteur halogène



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, cette capsule à DEL constitue une solution d'éclairage contemporain durable, idéale pour remplacer les éclairages directionnels halogènes classiques.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Pas de clignotement visible

Lorsque votre lumière vacille rapidement, cela peut être pénible pour les yeux, causer des maux de tête et même déclencher une crise chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Ce clignotement est à la fois désagréable et inutile. Les ampoules à DEL peuvent clignoter en raison de leur rapidité de réaction au courant du régulateur. Toutefois, comme les ampoules à DEL Philips sont conçues de façon à réduire au minimum les variations de sortie de courant de votre régulateur, elles éliminent les facteurs de clignotement. Vous ne les verrez donc jamais clignoter, ni même vaciller.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Réflecteur
- Intensité réglable: Oui
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 25 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40 °
- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc brillant
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Instant full light

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 55 mA
- Teneur en mercure: 0 mg
- Courant de la lampe: 72 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.75
- Tension: 120 V
- Puissance: 5.5 W
- Équivalence en watts: 50 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 40 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Puissance nominale: 5.5 W

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677470043
- EAN/CUP – Boîte: 50046677470048
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,072 kg
- Poids net (pièce): 0,046 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Largeur SAP (pièce): 5,000 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm



Date de publication :
2019-04-22
Version: 0.272

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com