

PHILIPS

Réflecteur (à intensité réglable)

DEL

5,5 W (50 W)

E26

Blanc brillant

Intensité variable

046677470043



Éclairage d'appoint à DEL durable à faisceau lumineux fin

La lampe à DEL orientable projette un fin faisceau de lumière blanche et chaude et elle constitue une solution idéale pour remplacer les traditionnelles lampes réflecteurs

Longue durée de vie

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- Pas de clignotement visible
- Éclairage blanc brillant

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'un éclairage directionnel halogène

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Pas de clignotement visible

Lorsque votre lumière vacille rapidement, cela peut être pénible pour les yeux, causer des maux de tête et même déclencher une crise chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Ce clignotement est à la fois désagréable et inutile. Les ampoules à DEL peuvent clignoter en raison de leur rapidité de réaction au courant du régulateur. Toutefois, comme les ampoules à DEL Philips sont conçues de façon à réduire au minimum les variations de sortie de courant de votre régulateur, elles éliminent les facteurs de clignotement. Vous ne les verrez donc jamais clignoter, ni même vaciller.

Éclairage blanc brillant



Cette ampoule est dotée d'une température de couleur de 3 000 K, ce qui vous procure une lumière vive et chaude, parfaite pour créer une ambiance accueillante lorsque vous avez des amis à la maison ou que vous vous détendez avec un livre à la main.

Remplace le réflecteur halogène



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, cette capsule à DEL constitue une solution d'éclairage contemporain durable, idéale pour remplacer les éclairages directionnels halogènes classiques.

Spécifications

Caractéristiques

- Forme: Réflecteur
- Intensité variable: Intensité variable
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Code de forme d'ampoule: PAR16

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 25 000

Caractéristiques de la lumière

- Application: Éclairage direct, éclairage d'accentuation
- Angle de faisceau: 40 °
- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc brillant
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 55 mA
- Efficacité: 72 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.75
- Tension: 120 V
- Puissance: 5,5 W
- Équivalence en watts: 50 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,1 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 40 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 400 lm
- Intensité nominale de crête: 650 cd
- Puissance nominale: 5.5 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.468

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com