



PHILIPS
DEL
Projecteur (à intensité
variable)
7,5 W (50 W)
GU5.3
Blanc
Intensité réglable

046677470289

C'est le contenu qui fait la différence

Idéal pour remplacer un spot halogène

Champs d'application

- Idéale pour un éclairage d'appoint

Créez une atmosphère chaleureuse

- Intensité réglable

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Éclairage blanc brillant

Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

PHILIPS

Caractéristiques

Idéale pour un éclairage d'appoint

Cet éclairage directionnel à DEL GU10 fournit un faisceau fin de lumière vive, parfait pour créer de la profondeur avec un éclairage d'appoint.

Intensité réglable

Conçu pour offrir un réglage de qualité afin de créer l'ambiance parfaite pour toute activité, allant de décontractée à active.

Éclairage blanc brillant



Cette ampoule est dotée d'une température de couleur de 3 000 K, ce qui vous procure une lumière vive et chaude, parfaite pour créer une ambiance accueillante lorsque vous avez des amis à la maison ou que vous vous détendez avec un livre à la main.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Éclairage directionnel
- Intensité réglable: Oui
- Douille: GU5.3

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 48,5 mm
- Largeur: 50,5 mm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 35 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc
- Flux lumineux nominal: 620 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 750 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 12 V
- Puissance: 7.5 W
- Équivalence en watts: 50 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 35 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 620 lm
- Intensité nominale de crête: 1700 cd
- Puissance nominale: 7.5 W

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677470289
- EAN/CUP – Boîte: 50046677470284
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,072 kg
- Poids net (pièce): 0,046 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Largeur SAP (pièce): 5,000 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm



Date de publication :
2019-07-22
Version: 0.270

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com