

PHILIPS

Ampoule flamme (à intensité variable)

DEL


4,5 W (40 W)

E12

Torche

Intensité variable

046677470562



Conçu pour être vu

Voici la célèbre gamme de lampes à DEL Philips de style rétro, une gamme qui rappelle les ampoules à incandescence classiques. Ces lampes se démarquent lorsqu'elles sont mises en évidence, ajoutant une touche de nostalgie à votre intérieur.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Effet de lumière très chaude

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille similaires à celles d'une ampoule flamme à incandescence

La lumière au-delà de l'illumination

- Style rétro, technologie DEL moderne

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Lumière ultra chaude (2 200 K)

La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées en unités appelées Kelvin (K). Les ampoules qui présentent une faible valeur produisent une lumière chaude, plus douce, tandis que celles d'une valeur en Kelvin élevée créent une lumière plus froide, plus énergisante.

Style rétro, DEL moderne

Les ampoules à DEL classique utilisent une technologie basse consommation à DEL standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule de style rétro qui combine technologie dernier cri et conception classique.

Remplace une ampoule flamme à incandescence



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, cette ampoule flamme à DEL standard constitue une solution d'éclairage contemporaine basse consommation, idéale pour remplacer une ampoule flamme à incandescence classique.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Flamme
- Intensité variable: Oui
- Forme de l'ampoule: BA11
- Douille: E12
- Code de forme d'ampoule: BA11

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11,1 cm
- Largeur: 3,5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2200 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Torche
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 4,5 W
- Équivalence en watts: 40 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11,1 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Puissance nominale: 4.5 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677470562
- Poids net: 0,014 kg
- Poids brut: 0,036 kg
- Hauteur: 20,400 cm
- Longueur: 3,600 cm
- Largeur: 12,000 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929001334735



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.536

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com