



PHILIPS
DEL
Ampoule flamme (à
intensité réglable)
4,5 W (40 W)
E12
Torche
Intensité réglable

046677470562

Conçu pour être vu

Voici la célèbre gamme de lampes à DEL Philips de style rétro, une gamme qui rappelle les ampoules à incandescence classiques. Ces lampes se démarquent lorsqu'elles sont mises en évidence, ajoutant une touche de nostalgie à votre intérieur.

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Effet de lumière très chaude

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille similaires à celles d'une ampoule flamme à incandescence

La lumière au-delà de l'illumination

- Style rétro, technologie DEL moderne

Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

PHILIPS

Caractéristiques

Lumière ultra chaude (2 200 K)

La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées en unités appelées Kelvin (K). Les ampoules qui présentent une faible valeur produisent une lumière chaude, plus douce, tandis que celles d'une valeur en Kelvin élevée créent une lumière plus froide, plus énergisante.

Remplace une ampoule flamme à incandescence



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, cette ampoule flamme à DEL standard constitue une solution d'éclairage contemporaine basse consommation, idéale pour remplacer une ampoule flamme à incandescence classique.

Style rétro, DEL moderne

Les ampoules à DEL classique utilisent une technologie basse consommation à DEL standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule de style rétro qui combine technologie dernier cri et conception classique.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Flamme
- Intensité réglable: Oui
- Douille: E12
- Code de forme d'ampoule: BA11

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 111 mm
- Largeur: 35 mm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 2200 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Torche
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Instant full light

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 4.5 W
- Équivalence en watts: 40 W

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Puissance nominale: 4.5 W

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677470562
- EAN/CUP – Boîte: 50046677470567
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,036 kg
- Poids net (pièce): 0,014 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Largeur SAP (pièce): 3,600 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm



Date de publication :
2019-04-22
Version: 0.270

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com