

PHILIPS  
DEL  
Réflecteur (à intensité  
réglable)  
5,5 W-50 W  
E26  
Lumière blanche douce  
à éclat chaleureux  
Intensité réglable

046677471217



## Plus vous diminuez l'intensité lumineuse, plus l'éclairage devient chaleureux

La diminution de l'intensité lumineuse n'est pas la même pour toutes les DEL. Les ampoules à éclairage directionnel à DEL PAR20 Philips à intensité variable et à éclat chaleureux fonctionnent comme des ampoules halogènes en émettant des tons plus chaleureux lorsque la lumière est tamisée. D'autres ampoules à DEL diffusent tout simplement une lumière moins éclatante et sans lueur chaleureuse.

**PHILIPS**

### **Lumière de haute qualité**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

### **La lumière au-delà de l'illumination**

- Intensité réglable
- À allumage instantané

# Caractéristiques

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## À allumage instantané

### Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Réflecteur
- Intensité variable: Oui
- Douille: E26

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8,55 cm
- Largeur: 6,3 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 25 000

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 2200-2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

## Divers

- Confort visuel: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 70 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.75
- Tension: 120 V
- Puissance: 7 W
- Équivalence en watts: 50 W

**Valeurs nominales**

- Angle de faisceau nominal: 40 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Intensité nominale de crête: 800 cd
- Puissance nominale: 7 W

**Dimensions et poids de l'emballage  
[5.5PAR20/LED/927-22/F40/WG/G/  
120V 4/3BB]**

- EAN/CUP – Boîte: 50046677471212
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,000 kg
- Poids net (pièce): 0,104 kg
- Longueur SAP (pièce): 0,000
- Largeur SAP (pièce): 0,000
- SAP EAN/UPC – jeu: 046677471217

**Dimensions et poids de l'emballage  
[7PAR20/AMB/F40/827-822/DIM  
120V BC 3PK]**

- EAN/CUP – Boîte: 50046677471212
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,000 kg
- Poids net (pièce): 0,100 kg
- Longueur SAP (pièce): 0,000
- Largeur SAP (pièce): 0,000
- SAP EAN/UPC – jeu: 046677471217



Date de publication :  
2019-12-02  
Version: 0.151

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)