



PHILIPS  
LED  
Reflector (atenuable)  
8.5 W-75 W  
E26  
Luz del día  
Atenuación de la  
intensidad



046677471330

## Luz decorativa LED duradera con haz enfocado

La lámpara LED direccional proporciona un rayo enfocado de luz blanca cálida no regulable y es un excelente sustituto de las lámparas reflectoras tradicionales.

**Iluminación LED confortable que no molestará sus ojos.**

- Diseñada para que el confort de sus ojos

# PHILIPS

# Destacados

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

# Especificaciones

## Características del foco

- Forma: Reflector
- Con regulador: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 25,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Consistencia de color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de color de la luz: Luz del día
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 86 mA
- Contenido de mercurio: 0 mg
- Corriente de la lámpara: 85 lm/W

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.9
- Voltaje: 120 V
- Potencia: 10 W
- Potencia equivalente: 75 W

## Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 40 °
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 850 lm
- Potencia asignada: 10 W

## Dimensiones y peso del empaque

### [8.5PAR30S/LED/950/F40/DIM/G/120V 4/1BC]

- SAP EAN/UPC - Pieza: 046677471330
- EAN/UPC - Caja: 50046677471335
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.244 kg
- Peso neto (unidad): 0.220 kg
- Peso SAP (unidad): 18.400 cm
- Longitud de SAP (pieza): 9.800 cm
- Ancho de SAP (pieza): 14.000 cm

## Dimensiones y peso del empaque

### [10PAR30s/LED/850/F40/DIM/ULWG/120V 4/1BC]

- SAP EAN/UPC - Pieza: 046677471330
- EAN/UPC - Caja: 50046677471335
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.244 kg
- Peso neto (unidad): 0.216 kg
- Peso SAP (unidad): 18.400 cm
- Longitud de SAP (pieza): 9.800 cm
- Ancho de SAP (pieza): 14.000 cm



Fecha de publicación:  
2019-08-01  
Versión: 0.96

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)