

PHILIPS

Projecteur (à
intensité variable)

DEL

4 W-50 W

GU10

Éclat chaleureux

Gradation

046677471576



Plus vous diminuez l'intensité lumineuse, plus l'éclairage devient chaleureux

Le réglage de l'intensité lumineuse n'a pas le même effet chez toutes les DEL. Les ampoules réflecteur à DEL MR16 de Philips à intensité variable et à éclat chaleureux fonctionnent comme des ampoules halogènes en produisant des tons plus chaleureux lorsque la lumière est tamisée. D'autres ampoules à DEL diffusent tout simplement une lumière moins éclatante sans la lueur chaleureuse.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'un réflecteur halogène

La lumière au-delà de l'illumination

- À allumage instantané

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané

Remplace un réflecteur halogène



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, ce réflecteur à DEL moderne constitue une solution d'éclairage contemporaine à basse consommation, idéal pour remplacer les réflecteurs halogènes classiques.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Projecteur
- Intensité variable: Oui
- Douille: GU10

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,4 cm
- Largeur: 5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 35 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 2200-2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux, Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

Consommation

- Facteur de puissance: 0.85
- Tension: 120 V
- Puissance: 4,5 W
- Équivalence en watts: 50 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 35 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 380 lm
- Intensité nominale de crête: 700 cd
- Puissance nominale: 4.5 W

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677471576
- Poids net: 0,056 kg
- Poids brut: 0,074 kg
- Hauteur: 15,400 cm
- Longueur: 5,200 cm
- Largeur: 12,500 cm
- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677471576
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002055305
- EAN/CUP – Boîte: 50046677471571
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,074 kg
- Poids net: 0,056 kg
- Poids SAP (pièce): 15,400 cm
- Longueur SAP (pièce): 5,200 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,500 cm



Date de publication :
2020-06-03
Version: 0.403

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com