



Une lumière apaisante pour vos yeux

Un éclairage de mauvaise qualité peut entraîner une fatigue oculaire. Aujourd'hui plus que jamais, votre maison doit être correctement éclairée. Les lampes à DEL Philips répondent à des critères de test rigoureux, ce qui leur permet d'être conformes aux exigences EyeComfort†

Lumière de haute qualité

- · Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- · Pas de clignotement visible
- · Lumière blanche chaleureuse authentique de type incandescente

À allumage instantané

· Lumière instantanée à l'allumage

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

 Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Pas de clignotement visible

Lorsque votre lumière vacille rapidement, cela peut être pénible pour les yeux, causer des maux de tête et même déclencher une crise chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Ce clignotement est à la fois désagréable et inutile. Les ampoules à DEL peuvent clignoter en raison de leur rapidité de réaction au courant du régulateur. Toutefois, comme les ampoules à DEL Philips sont conçues de façon à réduire au minimum les variations de sortie de courant de votre régulateur, elles éliminent les facteurs de clignotement. Vous ne les verrez donc jamais clignoter, ni même vaciller.

Blanc chaud similaire à la lumière des lampes incandescentes



La température de couleur de 2 700K de cette ampoule vous offre une atmosphère chaleureuse et tranquille idéale pour la relaxation. Cette ampoule de 2 700K convient parfaitement à l'éclairage de maison

À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Spécifications

Caractéristiques

· Intensité variable: Non

· Douille: E26

· Code de forme d'ampoule: A19

Dimensions de l'ampoule

Hauteur: 10,3 cmLargeur: 6 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- · Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC):80
- · Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière:
 Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

· Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

· Courant de la lampe: 100 mA

Consommation

• Facteur de puissance: 0.6

Tension: 120 VPuissance: 7 W

· Équivalence en watts: 60 W

Valeurs nominales

Durée de vie nominale: 15 000 hFlux lumineux nominal: 800 lm

· Puissance nominale: 7 W



Date de publication : 2023-11-08 Version: 0.456 © 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.