

PHILIPS

Projecteur

DEL

14 W (200 W)

R7s

White

046677471958



Un éclairage classique et une conception innovante

Lorsque vous passez aux capsules à DEL de Philips, vous utilisez immédiatement jusqu'à 90 % d'énergie en moins sans sacrifier le rendu et la qualité de l'éclairage.

Lumière de haute qualité

- Éclairage blanc brillant

À allumage instantané

- Lumière instantanée à l'allumage

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Idéale pour un éclairage paysager et d'appoint

Caractéristiques

Éclairage blanc brillant



Cette ampoule est dotée d'une température de couleur de 3 000 K, ce qui vous procure une lumière vive et chaude, parfaite pour créer une

ambiance accueillante lorsque vous avez des amis à la maison ou que vous vous détendez avec un livre à la main.

À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

Idéale pour un éclairage d'appoint

Éclairage contemporain à partir de capsules à LED Philips, pour des luminaires à éclairage paysager et d'appoint.

Spécifications

Caractéristiques

- Intensité variable: À intensité invariable
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Double extrémité, linéaire
- Douille: R7s
- Code de forme d'ampoule: Autres

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11,9 cm
- Largeur: 2,9 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Application: Éclairage direct, éclairage d'accentuation
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: White
- Flux lumineux nominal: 1500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 200 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 14 W
- Équivalence en watts: 200 W

Valeurs nominales

• Durée de vie nominale: 15 000 h

• Flux lumineux nominal: 1500 lm

• Puissance nominale: 14 W



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.456

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com