

PHILIPS
DEL
Ampoule tubulaire
10,5 W (26 W)
G24q/GX24q
Blanc froid

046677472856



Éclairage à DEL durable offrant une lumière d'excellente qualité

La DEL InstantFit de Philips est compatible avec la plupart des ballasts actuels et elle produit une lumière naturelle utile pour les applications d'éclairage général.

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Lumière blanche et froide

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Ajustement parfait et finition de haute qualité
- Aucun rayonnement UV ou infrarouge

PHILIPS

Caractéristiques

Lumière blanche et froide



Cette ampoule a une température de couleur de 4 000 K, qui émet une lumière très éclatante et froide.

Ajustement parfait

La forme familière de ces ampoules s'adapte parfaitement à vos luminaires actuels car c'est celle de l'ampoule classique.

Aucun rayonnement UV ou IR



La lumière ne comprend pas de composant infrarouge, elle n'émet donc pas de chaleur. Elle ne comprend pas de composant ultraviolet non plus. Grâce à ces deux caractéristiques, cette lumière ne fait pas pâlir les couleurs des tissus et des autres objets.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Tube
- Intensité réglable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Technologie: DEL

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 163,1 mm
- Poids: 0,092 kg
- Largeur: 33,4 mm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 51 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 5 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 5 000

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 82
- Température de la couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 950 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 150-550 mA
- Teneur en mercure: 0 mg
- Courant de la lampe: 111 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 120 V
- Puissance: 8.5 W
- Équivalence en watts: 26 W

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 5 000 h
- Flux lumineux nominal: 950 lm
- Puissance nominale: 8.5 W

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677472856
- EAN/CUP – Boîte: 50046677472851
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,097 kg
- Poids net (pièce): 0,082 kg
- Poids SAP (pièce): 17,200 cm
- Largeur SAP (pièce): 4,000 cm
- Largeur SAP (pièce): 4,000 cm



Date de publication :
2019-07-22
Version: 0.270

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com