



PHILIPS  
LED  
Reflector  
8-7-3 W (65 W)  
Base de tornillo  
mediano  
SceneSwitch  
No regulable



046677473662



## Un foco, 3 configuraciones de color

Con los focos LED de Philips SceneSwitch, puedes cambiar la configuración de la luz sin cambiar los focos. Usa tu interruptor existente para cambiar la luz de blanco suave a luz de día o a un resplandor cálido acogedor. No se requiere una instalación adicional ni regulador de intensidad.

### Áreas de aplicación

- Aplicación

### Larga vida útil

- Larga vida útil

### Hasta un 80 % de ahorro de energía

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

**PHILIPS**

### **SceneSwitch**

- SceneSwitch

### **No es necesaria una instalación adicional o un regulador de intensidad**

- No es necesaria una instalación adicional o un regulador de intensidad

### **Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.**

- Diseñada para que el confort de sus ojos

# Destacados

## Aplicación

Ideal para cualquier habitación en tu hogar.

## Larga vida útil



Reduce la molestia de reemplazar focos a menudo.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Ahorre hasta un 80% de energía en comparación con un foco estándar. Es totalmente rentable y permite ahorrar dinero, año tras año, para reducir la factura de la luz y comenzar a ahorrar desde ahora.

## SceneSwitch

El foco de reemplazo All-in-one que te brinda tres configuraciones de luz diferentes.

## No necesita regulador de intensidad/ instalación

Ofrece una variedad de escenas de luz desde el primer momento para tus diferentes necesidades y ambientes. La tecnología está en el foco mismo, de manera que no se requiere ningún regulador de intensidad o ningún tipo de instalación. Simplemente coloca el foco con este foco SceneSwitch y cambia de escena con tu interruptor de pared existente.

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

# Especificaciones

## Características del foco

- Forma: Reflector
- Con regulador: NO
- Uso previsto: Interiores
- Base: Base de tornillo mediano
- Código de forma de lámpara: BR30

## Dimensiones del foco

- Ancho: 3.74 in
- Alto: 5.2 in

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 22.8 año(s)
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

### Características de la luz

- Aplicación: Luz general
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Categoría de color de la luz: SceneSwitch
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0

### Varios

- EyeComfort: Sí

### Otras características

- Contenido de mercurio: 0 mg

### Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Consumo energético por 1000 h: 8 kW
- Voltaje: 120 V
- Potencia: 8 W
- Potencia equivalente: 65 W

### Valores nominales

- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)

### Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 046677473662
- EAN/UPC - Caja: 50046677473667
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.119 kg
- Peso neto (unidad): 0.030 kg
- Peso SAP (unidad): 20.300 cm
- Longitud de SAP (pieza): 9.700 cm
- Ancho de SAP (pieza): 11.400 cm



Fecha de publicación:  
2019-06-22  
Versión: 0.275

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)