

Reflector

LED

8-7-3 W (65 W)

Base de tornillo mediano

SceneSwitch

No regulable



046677473662





Un foco, 3 configuraciones de color

Con los focos LED de Philips SceneSwitch, puedes cambiar la configuración de la luz sin cambiar los focos. Usa tu interruptor existente para cambiar la luz de blanco suave a luz de día o a un resplandor cálido acogedor. No se requiere una instalación adicional ni regulador de intensidad.

Áreas de aplicación

Aplicación

Larga vida útil

· Larga vida útil

Luz de alta calidad

· Diseñada para que el confort de sus ojos

Hasta un 80 % de ahorro de energía

· Hasta un 80 % de ahorro de energía

SceneSwitch

SceneSwitch

No es necesaria una instalación adicional o un regulador de intensidad

 No es necesaria una instalación adicional o un regulador de intensidad

Destacados

Aplicación

Ideal para cualquier habitación en tu hogar.

Larga vida útil



Reduce la molestia de reemplazar focos a menudo.

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Ahorre hasta un 80% de energía en comparación con un foco estándar. Es totalmente rentable y permite ahorrar dinero, año tras año, para reducir la factura de la luz y comenzar a ahorrar desde ahora.

SceneSwitch

El foco de reemplazo All-in-one que te brinda tres configuraciones de luz diferentes.

No necesita regulador de intensidad/instalación

Ofrece una variedad de escenas de luz desde el primer momento para tus diferentes necesidades y ambientes. La tecnología está en el foco mismo, de manera que no ser requiere ningún regulador de intensidad o ningún tipo de instalación. Simplemente coloca el foco con este foco SceneSwitch y cambia de escena con tu interruptor de pared existente.

Especificaciones

Características

- Forma: ReflectorRegulable: NO
- · Uso previsto: Interiores
- · Base: Base de tornillo mediano
- · Código de forma de la lámpara: BR30

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día):
 22.8 año(s)
- · Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Dimensiones del foco

Ancho: 3.74 inAlto: 5.2 in

Características de la luz

- · Aplicación: Luz general
- Índice de producción de color (CRI):
- · Temperatura de color: 2200-2700 K
- Categoría de color de la luz: SceneSwitch
- · Flujo luminoso nominal: 800 lm
- · Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0

Varios

· EyeComfort: Sí

Consumo de energía

- · Certificación Energy Star: Sí
- · Voltaje: 120 V
- · Potencia en vatios: 8 W
- · Potencia en vatios equivalente: 65 W

Valores nominales

· Vida útil nominal: 25,000 hora(s)



Fecha de publicación: 2023-11-08 Versión: 0.461 © 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.