

PHILIPS

Réflecteur

DEL

13,5 W

E26

Rouge

046677473747



Éclairage à DEL durable à faisceau lumineux fin

Cette lampe à DEL orientable projette un fin faisceau de lumière blanche et chaude. Elle constitue une solution idéale pour remplacer les traditionnelles lampes réflecteurs

Champs d'application

- Idéale pour un éclairage d'appoint

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

À allumage instantané

- Lumière instantanée à l'allumage

La lumière au-delà de l'illumination

- Une technologie à DEL simple au quotidien

Caractéristiques

Idéale pour un éclairage d'appoint

Cet éclairage directionnel à DEL GU10 fournit un faisceau fin de lumière vive, parfait pour créer de la profondeur avec un éclairage d'appoint.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

Une technologie à DEL simple au quotidien



L'ampoule à DEL de tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour tous vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL, le tout à prix avantageux.

Spécifications

Caractéristiques

- Forme: Réflecteur
- Intensité variable: Non
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,2 cm
- Largeur: 12,2 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 11 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 10 950 h
- Nombre de cycles de commutation: 10 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Catégorie de couleur de la lumière: Rouge
- Flux lumineux nominal: 200 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 165 mA
- Efficacité: 70 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 13,5 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 13,2 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 120 °
- Durée de vie nominale: 10 950 h
- Intensité nominale de crête: 520 cd
- Puissance nominale: 13.5 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677473747
- Poids net: 0,385 kg
- Poids brut: 0,482 kg
- Hauteur: 13,700 cm
- Longueur: 12,500 cm
- Largeur: 12,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929001395897



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.402

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com