

# PHILIPS

Réflecteur

DEL

13,5 W

E26

Bleu

046677473754



## Éclairage à DEL durable à faisceau lumineux fin

Cette lampe à DEL orientable projette un fin faisceau de lumière blanche et chaude. Elle constitue une solution idéale pour remplacer les traditionnelles lampes réflecteurs

### Champs d'application

- Idéale pour un éclairage d'appoint

### Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

### À allumage instantané

- Lumière instantanée à l'allumage

### La lumière au-delà de l'illumination

- Une technologie à DEL simple au quotidien

# Caractéristiques

## Idéale pour un éclairage d'appoint

Cet éclairage directionnel à DEL GU10 fournit un faisceau fin de lumière vive, parfait pour créer de la profondeur avec un éclairage d'appoint.

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

## Une technologie à DEL simple au quotidien



L'ampoule à DEL de tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour tous vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL, le tout à prix avantageux.

# Spécifications

## Caractéristiques

- Forme: Réflecteur
- Intensité variable: Non
- Douille: E26

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,2 cm
- Largeur: 12,2 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 11 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 10 950 h
- Nombre de cycles de commutation: 10 000

## Caractéristiques de la lumière

- Catégorie de couleur de la lumière: Bleu
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

## Divers

- Confort visuel: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 165 mA

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 13,5 W

**Valeurs nominales**

• Durée de vie nominale: 10 950 h

• Puissance nominale: 13.5 W



Date de publication :  
2023-11-08  
Version: 0.457

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)