

PHILIPS

Projecteur (à
intensité variable)

DEL

4 W-50 W

GU10

Éclat chaleureux

Gradation

046677474546



Plus vous diminuez l'intensité lumineuse, plus l'éclairage devient chaleureux

Le réglage de l'intensité lumineuse n'a pas le même effet chez toutes les DEL. Les ampoules réflecteur à DEL MR16 de Philips à intensité variable et à éclat chaleureux fonctionnent comme des ampoules halogènes en produisant des tons plus chaleureux lorsque la lumière est tamisée. D'autres ampoules à DEL diffusent tout simplement une lumière moins éclatante sans la lueur chaleureuse.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'un réflecteur halogène

La lumière au-delà de l'illumination

- À allumage instantané

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané

Remplace un réflecteur halogène



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, ce réflecteur à DEL moderne constitue une solution d'éclairage contemporaine à basse consommation, idéal pour remplacer les réflecteurs halogènes classiques.

Spécifications

Caractéristiques

- Intensité variable: Oui
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: GU10

Durabilité

- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Flux lumineux nominal: 380 lm

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 50 mA
- Efficacité: 95 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,4 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 35 °
- Intensité nominale de crête: 600 cd
- Puissance nominale: 4 W

Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677474546
- Poids net: 0,168 kg
- Poids brut: 0,208 kg
- Hauteur: 14,000 cm
- Longueur: 6,700 cm
- Largeur: 12,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002055335



Date de publication :
2022-01-20
Version: 0.411

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com