



PHILIPS  
DEL  
Capsule  
2,2 W (20 W)  
G8  
White

046677477202

## Un éclairage classique et une conception innovante

Lorsque vous passez aux capsules à DEL de Philips, vous utilisez immédiatement jusqu'à 90 % d'énergie en moins sans sacrifier le rendu et la qualité de l'éclairage.

### **Champs d'application**

- Idéale pour un éclairage paysager et d'appoint

### **À allumage instantané**

- Lumière instantanée à l'allumage

### **Optez pour un éclairage de haute qualité**

- Éclairage blanc brillant

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Idéale pour un éclairage d'appoint

Éclairage contemporain à partir de capsules à LED Philips, pour des luminaires à éclairage paysager et d'appoint.

## À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

## Éclairage blanc brillant



Cette ampoule est dotée d'une température de couleur de 3 000 K, ce qui vous procure une lumière vive et chaude, parfaite pour créer une ambiance accueillante lorsque vous avez des amis à la maison ou que vous vous détendez avec un livre à la main.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Capsule
- Intensité variable: Non
- Douille: R7s

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 40 mm
- Largeur: 15,5 mm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc
- Flux lumineux nominal: 200 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 35 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 2.2 W
- Équivalence en watts: 20 W

### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 200 lm
- Puissance nominale: 2.2 W

### Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677477202
- EAN/CUP – Boîte: 50046677477207
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,019 kg
- Poids net (pièce): 0,004 kg
- Poids SAP (pièce): 13,500 cm
- Longueur SAP (pièce): 1,600 cm
- Largeur SAP (pièce): 10,000 cm



Date de publication :  
2019-10-14  
Version: 0.331

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)