



PHILIPS
DEL
Ampoule tubulaire
17 W (32 W)
G13
Lumière du jour
Intensité invariable

046677479794

DEL T8 simple de rechange pour les tubes fluorescents

Les tubes InstantFit LED de Philips remplacent facilement les lampes fluorescentes T8 utilisées sur les ballasts électroniques. Ce tube à DEL en verre a l'apparence d'un tube fluorescent et la lumière qu'il émet est semblable. Ce tube InstantFit émet une lumière blanche éclatante et a une longue durée de vie.

À allumage instantané

- Lumière instantanée à l'allumage

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Lumière du jour naturelle

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Aucun rayonnement UV ou infrarouge

PHILIPS

Caractéristiques

À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

Lumière du jour naturelle



La température de couleur de 5 000 K de cette ampoule crée un effet d'éclairage très semblable à celui de la lumière naturelle du jour. La lumière naturelle du jour permet de se concentrer et de voir les détails plus facilement.

Aucun rayonnement UV ou IR



La lumière ne comprend pas de composant infrarouge, elle n'émet donc pas de chaleur. Elle ne comprend pas de composant ultraviolet non plus. Grâce à ces deux caractéristiques, cette lumière ne fait pas pâlir les couleurs des tissus et des autres objets.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Tube
- Intensité réglable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Douille: G13
- Technologie: DEL

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 1 212,3 mm
- Poids: 0,2 kg
- Largeur: 27,8 mm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 37 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 36 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40 °
- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Instant full light

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 80-260 mA
- Teneur en mercure: 0 mg
- Courant de la lampe: 123 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: >0.9
- Tension: 120 - 277 V
- Puissance: 17 W
- Équivalence en watts: 32 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 40 °
- Durée de vie nominale: 36 000 h
- Flux lumineux nominal: 2100 lm
- Puissance nominale: 17 W

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – Boîte: 50046677479799
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,000 kg
- Poids net (pièce): 0,209 kg
- Largeur SAP (pièce): 0,000
- Largeur SAP (pièce): 0,000



Date de publication :
2019-04-10
Version: 0.270

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com