

# PHILIPS

Ampoule flamme (à intensité variable)

DEL

3,3 W-40 W

E12

Lumière du jour

Gradation

046677535629



## L'éclairage d'ambiance parfait

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

# Caractéristiques

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez

les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Oui
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E12
- Technologie: DEL
- Type de verre: Clair

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9,9 cm
- Poids: 0,02 kg
- Largeur: 3,5 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

## Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de la couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

## Divers

- Confort visuel: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA
- Teneur en mercure: 0 mg
- Efficacité: 90 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677535629
- EOC: 535625
- Titre du produit: 3.3B11/PER/950/CL/G/E12/DIM 4/3BBT20

#### Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 3,3 W
- Équivalence en watts: 40 W

#### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Puissance nominale: 3.3 W

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677535629
- Poids net: 0,048 kg
- Poids brut: 0,092 kg
- Hauteur: 17,000 cm
- Longueur: 4,000 cm
- Largeur: 14,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002205905
- Poids net: 0,016 kg
- Longueur SAP (pièce): 0,000



Date de publication :  
2020-06-03  
Version: 0.193

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)