

# PHILIPS

Ampoule flamme (à intensité variable)

DEL

3,3 W-40 W

E26

Lumière du jour

Gradation

046677535643



## L'éclairage d'ambiance parfait

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

# Caractéristiques

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez

les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Oui
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Transparent

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9,2 cm
- Poids: 0,02 kg
- Largeur: 3,5 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

## Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA
- Efficacité: 90 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677535643
- EOC: 535641
- Titre du produit: 3.3B11/PER/950/CL/G/E26/DIM 4/3BBT20

#### Consommation

- Homologué Energy Star: Oui
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 3,3 W
- Équivalence en watts: 40 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9,2 cm

#### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Puissance nominale: 3.3 W

#### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677535643
- Poids net: 0,048 kg
- Poids brut: 0,092 kg
- Hauteur: 17,000 cm
- Longueur: 4,000 cm
- Largeur: 14,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):  
929002206005



Date de publication :  
2023-05-27  
Version: 0.206

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)