

PHILIPS

Sensor para exteriores

Hue

Instalación inalámbrica

Funciona con baterías

Impermeable

Automatiza tus luces



046677541736



Enciende las luces de forma automática

Controla tu iluminación exterior de forma automática con el sensor de exterior Philips Hue. Instala el sensor en cualquier lugar que desees y simplemente camina frente a él para activar tus luces. Este sensor funciona con baterías y es completamente inalámbrico.

Comodidad y control sencillos

- Encienda automáticamente las luces que quiera
- Una cálida bienvenida todos los días
- Ahuyente a los invitados no deseados

Control total desde un dispositivo inteligente con el puente Hue

- Requiere un puente Philips Hue

Especialmente diseñado para exteriores

- Instalación en cuestión de minutos
- Instálela donde quiera
- Resistente a todo tipo de condiciones climáticas

Destacados

Enciende automáticamente las luces



El sensor de exteriores enciende sus luces Philips Hue automáticamente cuando alguien pasa cerca de ellas, tanto afuera como adentro. Al conectar el sensor a su puente mediante la Philips Hue app, puede elegir qué luces se encienden automáticamente, incluso dentro de la casa. Así mismo, puede elegir la escena o configuración de la luz que debe detonarse. El sensor integrado de amanecer y anochecer se enciende únicamente cuando de verdad está oscuro afuera, lo que ayuda a ahorrar energía.

Una cálida bienvenida todos los días



Experimente la comodidad de que sus luces se enciendan automáticamente al llegar a casa. Saque todo lo que hay en su auto y entre a su casa con la comodidad de sus luces de exteriores. ¿Va a invitar a sus amigos? Deles la bienvenida con luces que se encienden poco a poco mientras se acercan a la puerta.

Ahuyente a los invitados no deseados



Gracias al amplio ángulo de visión y al alcance de detección, el sensor exterior detectará todos los movimientos cerca de su casa. El sensor puede encender directamente sus luces exteriores para iluminar a los intrusos. También puede configurar las luces interiores para que se enciendan y parezca que está en casa, incluso cuando no lo esté.

Requiere un puente Philips Hue



Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.

Instalación en un minuto



El sensor de exteriores es fácil de instalar y totalmente inalámbrico, por lo que no se necesita la ayuda de un electricista para su instalación. Simplemente saque el sensor del empaque, configúrelo mediante la aplicación e instálelo donde quiera. La configuración del sensor y de la sensibilidad de movimiento y de luz diurna también se realiza mediante la Philips Hue app.

Instálela donde quiera



El kit incluye diferentes componentes de montaje para montarlo en una pared plana o en la esquina o rincón de una pared o de una entrada. También puede montarse en postes o tuberías para la lluvia, por lo que es perfecto para el patio, el garaje o cualquier lugar importante cerca de la casa.

Resistencia a todo tipo de intemperie

Este sensor de exteriores de Philips Hue está diseñado especialmente para usarse en entornos al aire libre y ha pasado pruebas rigurosas para asegurar su rendimiento. Certificado por UL, este producto es resistente a lluvias torrenciales y otras condiciones climáticas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: sintético

Medioambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Portátiles: No

Garantía

- 2 años: Sí

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.32 lb
- Alto: 3 in
- Largo: 2.2 in
- Ancho: 3 in

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tipo de batería: AA: batería de barras, mignon

El interruptor

- Baterías incluidas: 2 x AA
- Clasificación de IP: IP54
- Duración mínima de la batería: 2 año(s)
- Opciones de instalación: pared
- Profundidad del sensor: 56 mm
- Altura del sensor: 76 mm
- Ancho del sensor: 76 mm
- Actualizable por software: cuando se conecta al Bridge Hue

Compatibilidades

- Compatible con HomeKit: Yes
- Philips Hue App: iOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Asistente de Google, Apple HomeKit (vía Bridge Hue), Microsoft Cortana (vía Bridge Hue)



Fecha de publicación:
2024-01-15
Versión: 0.767

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com