



PHILIPS
DEL
Ampoule tubulaire
16 W-40 W
G13
Lumière du jour

046677542702

DEL T12 simple de rechange pour les tubes fluorescents

Les tubes InstantFit DEL de Philips remplacent facilement les tubes fluorescents T12 utilisés avec les ballasts magnétiques à allumage rapide, sans nécessiter de recâblage. Cette longue ampoule à DEL en verre a l'apparence d'un tube fluorescent et la lumière du jour qu'elle émet est blanche et froide. De plus, elle a une longue durée de vie.

Lumière de haute qualité

- Lumière du jour naturelle

Optez pour une solution durable

- Vous pouvez vous fier à ce qui est indiqué sur l'emballage des produits Philips.

La lumière au-delà de l'illumination

- À allumage instantané

PHILIPS

Caractéristiques

Lumière du jour naturelle



La température de couleur de 5 000 K de cette ampoule crée un effet d'éclairage très semblable à celui de la lumière naturelle du jour. La lumière naturelle du jour permet de se concentrer et de voir les détails plus facilement.

À allumage instantané

Aucun rayonnement UV ou IR

Le faisceau de lumière n'émet aucun rayonnement infrarouge et ne produit donc aucune chaleur. Il n'émet également aucun rayonnement ultraviolet, ce qui signifie que les tissus exposés à cet éclairage ne se terniront pas.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Tube, double extrémité
- Douille: G13
- Technologie: DEL

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 121,23 cm
- Poids: 0,2 kg
- Largeur: 2,78 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 37 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 36 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 240 °
- Constance de la couleur: 5 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 1800 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 110~600 mA
- Teneur en mercure: 0 mg
- Courant de la lampe: 112 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677542702
- EOC: 542704
- Titre du produit: 16T12/LED/48-850/UF18/G 5/2 FB

Consommation

- Facteur de puissance: >0.9
- Tension: 40-330 V
- Puissance: 16 W
- Équivalence en watts: 40 W

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 240 °
- Durée de vie nominale: 36 000 h
- Flux lumineux nominal: 1800 lm
- Puissance nominale: 16 W

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – Boîte: 50046677542707
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,000 kg
- Poids net (pièce): 0,340 kg
- Longueur SAP (pièce): 0,000
- Largeur SAP (pièce): 0,000
- SAP EAN/UPC – jeu: 046677542702



Date de publication :
2019-12-02
Version: 0.133

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com