



PHILIPS
LED
Foco (atenuable)
4W (25W)
E26
Blanco frío
Con atenuador



046677543143

Diseñado para lucir

Un nuevo giro contemporáneo a la tendencia de iluminación industrial que cuenta con una variedad de focos LED altamente estilizados con filamentos gigantes diseñados para llamar la atención.

Larga vida útil

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Cree una atmósfera cálida

- Con atenuador

Estilo moderno

- LED de estilo moderno

Elija una luz de alta calidad

- Luz blanca, fría

Tecnología moderna LED, estilo vintage

- Una lámpara como luminaria

PHILIPS

Destacados

Vida útil promedio de 15 000 horas



Con una vida útil de hasta 15 000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Con atenuador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Estilo moderno

Diseño moderno para una decoración de interiores contemporánea, con un exclusivo aspecto elegante ideal para cualquier hogar con un toque industrial o chic. Presenta un cristal gris ahumado con un solo filamento vertical delgado y una base de acabado negro para que combine con tu decoración. Tiene una emisión de luz más fría para una ambientación nítida y despejada.

Luz blanca, fría



Esta lámpara tiene una temperatura de color de 4000 K y proporciona una luz fría, fresca y nítida.

Una lámpara como luminaria

Un nuevo giro contemporáneo a la tendencia de iluminación industrial que cuenta con una variedad de focos LED altamente estilizados con filamentos gigantes diseñados para llamar la atención. Úsalo con lámparas colgantes o directamente suspendido del cable para realzar la belleza del foco en sí.

Especificaciones

Características del foco

- Con regulador: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Foco no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED

Dimensiones del foco

- Alto: 140 mm
- Peso: 0.048 kg
- Ancho: 64 mm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Consistencia de color: 6SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 4000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco frío
- Flujo luminoso nominal: 150 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 40 mA
- Contenido de mercurio: 0 mg
- Corriente de la lámpara: 37 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677543143
- EOC: 543140
- Título del producto:
4ST19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM
4/1BC

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia: 4 W
- Potencia equivalente: 25 W

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 150 lm
- Potencia asignada: 4 W

Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 046677543143
- EAN/UPC - Caja: 50046677543148
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.080 kg
- Peso neto (unidad): 0.046 kg
- Peso SAP (unidad): 22.400 cm
- Longitud de SAP (pieza): 6.700 cm
- Ancho de SAP (pieza): 15.500 cm



Fecha de publicación:
2019-08-20
Versión: 0.273

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com