

PHILIPS

Ampoule (à intensité réglable)

DEL

4 W (25 W)

E26

Blanc froid

Intensité variable

046677543211



Conçu pour être vu

Une nouvelle touche contemporaine apportée à la tendance en matière d'éclairage industriel qui se caractérise par une gamme de grandes ampoules à DEL hautement stylisées et conçues pour être vues.

Longue durée de vie

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

Créez une atmosphère chaleureuse

- Intensité réglable

Lumière de haute qualité

- Lumière blanche et froide

Style moderne

- DEL de style moderne

Style rétro, technologie DEL moderne

- Une ampoule en guise de luminaire

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Lumière blanche et froide



Cette ampoule a une température de couleur de 4 000 K, qui émet une lumière très éclatante et froide.

Moderne

Une conception moderne pour un intérieur contemporain dotée d'une allure épurée unique parfaite pour toute demeure à l'ambiance industrielle-chic. Elle est caractérisée par du verre fumé gris, un simple filament mince vertical et un culot au fini noir pour s'agencer à votre décor. Diffuse une lumière froide pour créer une ambiance impeccable et saine.

Une ampoule en guise de luminaire

Une nouvelle touche contemporaine apportée à la tendance en matière d'éclairage industriel qui se caractérise par une gamme d'ampoules à DEL munies d'énormes filaments, hautement stylisées et conçues pour être vues. À utiliser suspendues à l'aide de cordons pour mettre en valeur la beauté même de l'ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: G25
- Intensité variable: Oui
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14 cm
- Poids: 0,048 kg
- Largeur: 6,4 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 150 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 40 mA
- Efficacité: 37 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677543211
- EOC: 543215
- Titre du produit: 4ST19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 4 W
- Équivalence en watts: 25 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 14 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 150 lm
- Puissance nominale: 4 W

Fiche technique

- Fréquence: 50 to 60

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677543211
- Poids net: 0,046 kg
- Poids brut: 0,080 kg
- Hauteur: 22,400 cm
- Longueur: 6,700 cm
- Largeur: 15,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002001005



Date de publication :
2020-10-21
Version: 0.397

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com