

Manufacturer's CE Declaration of Conformity

CE Declaration de Conformité Du Constructeur



| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|
| Manufacturer <i>Constructeur</i> | Philips Lighting, WSC, Baldersbuen 36. 2640 Hedehusene (Denmark) | Reference <i>Reference</i> | Grande Ville LED |
| Year CE was affixed to the product (l'annee d'apposition du marquage CE sur le product) | | | 2013 |
| Product (or range) <i>Produit (ou gamme)</i> | Specification <i>Specifications</i> | Brand <i>Marque</i> | |
| BPS 962 | Post mounted luminaire Grande Ville LED | PHILIPS | |

| | | |
|--|---|---|
| Certification <i>Certification</i> | Test Authority / Mark <Test Autorité / Mark > | License No or Type <Numéro de permis ou Type> |
| The product (or range) above is certified by: <i>Le produit (ou gamme) ci dessus est certifie par</i> | WSC, Denmark | 21130820 |

The Product (Range) is in conformity with the essential requirements of :

Le produit (ou la gamme) est conforme aux dispositions essentielles des:

| | |
|---|--|
| Low Voltage Directive 2006 / 95 / EC (<i>Directive Basse Tension</i>) | |
| On basis of compliance with the harmonized standard(s) (<i>Base sur les norms europeenes harmonisees</i>) | |
| EN 60598-1 | General requirements and tests (<i>Prescriptions générales et essais</i>) |
| EN 60598-2-3 | Luminaires for road and street lighting (<i>Luminaires d'éclairage public</i>) |
| Electromagnetic Compatibility Directive 2004 / 108 / EC (<i>Directive Compatibilite Electromagnetique</i>) | |
| On basis of compliance with the harmonized standard(s) (<i>Base sur les norms europeenes harmonisees</i>) | |
| EN 55015 CISPR 15 Ed 7.1 | Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (<i>Limites et methods de mesures des perturbations radioelectriques produites par les appareils electriques d'eclairage et les appareils analogues</i>) |
| EN 61547 | Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements (<i>Equipments pour l'eclairage a usage general – prescriptions concernant l'immunitie CEM</i>) |
| EN 61000-3-2 | Limits for Harmonic emissions (<16A per phase) (<i>Limites pour les emissions de courant harmonique (<16A par phase)</i>) |

Additional Qualifications (*Informations supplementaires*)

The factory is certified in accordance with: (*Le centre industriel est certifie en accord avec :*)

- Quality Management System ISO9001:2000
- Environmental Management System ISO 14001

The quality system in operation includes at least: (*Le systeme qualitie en production inclut des controles finaux:*)

- **100% electrical testing on both safety aspects and functioning** (*100% par un test electrique sur les deux aspects, securite et fonctionnement*)
- **Sampling and inspection of packed products according to production quality inspection system** (*par prelevement et verification du produit emballe conforme au systeme d'assurance quality utilise en production*)

| | |
|--|--|
| Management Representative <i>Nom du Reponsable</i> | Signature |
| Arne Thorsted, WSC Quality Manager |  21.08.2013 |