



PHILIPS  
myGarden  
Lampă de perete  
Robin  
negru  
LED



15479/30/16



## Întotdeauna lumină când ajunge i acasă

Forma clasică și detaliile moderne ale acestei lămpi negre de perete Philips myGarden Robin cu LED vor oferi spa iului exterior un aspect elegant, cu tentă contemporană. LED-urile Philips și un senzor de mișcare asigură suficientă lumină atunci când este necesară.

### **Solu ii de iluminat durabile**

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Lumină albă caldă
- Philips oferă o garan ie de 5 ani pentru modulul și driverul LED
- Durată de via ă îndelungată de până la 30 de ani

**PHILIPS**

**Concepută pentru grădina ta.**

- Senzor de mișcare inclus, pentru confort și siguranță
- IP44 – rezistență la intemperii

# Repere

## Economie de energie




Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

## Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

## Lumină albă caldă




Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

## Garantie de 5 ani pentru sistemul LED




Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

## Durată de viață îndelungată (30 de ani)



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips cu LED-uri durează până la 30.000 de ore (care echivalează cu 30 ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupi de înlocuirea sa sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă din locuință.

## Senzor de mișcare inclus



Un senzor de mișcare este inclus pentru a vă întâmpina când vă întoarceți acasă sau a vă anunța atunci când a sosit cineva. Dacă senzorul detectează mișcare, lampa se aprinde automat.

**IP44 – rezisten ă la intemperii**

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezisten a la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protec ie împotriva prafului, a doua la nivelul de protec ie împotriva apei. Această lampă pentru exterior este

proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare în exterior.

## Specificații

### Design și finisaj

- Culoare: negru
- Material: aluminiu, materiale sintetice

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garan ie de 5 ani pentru modulul LED: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da

### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Moștenire
- Tip: Lampă de perete
- EyeComfort: Nu

### Consum de energie

- Etichetă de eficien ă energetică: Built in LED

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ıme: 26 cm
- Lungime: 17,4 cm
- Greutate netă: 0,690 kg
- Lă ıme: 22,8 cm

### Service

- Garan ie: 5 ani

### Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 25.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi ional de: 42 W
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 430 lm
- Tehnologie bec: LED, 230 V
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la re ea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Instala ıe de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 4.5 W
- Cod IP: IP44, protec ie împotriva obiectelor mai mari de 1 mm, protec ie împotriva stropirii cu apă
- Clasa de protec ie: I – împământat

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- SAP EAN/UPC – Bucată: 8718696122419
- EAN/UPC – Cutie: 8718696214992
- Înăl ıme: 27,8 cm
- Greutate netă SAP EAN (unitate): 0,895 kg
- Greutate: 0,895 kg
- Greutate netă (unitate): 0,690 kg
- Greutate SAP (unitate): 278,000 mm
- Lungime SAP (unitate): 183,000 mm
- Lă ıme SAP (unitate): 238,000 mm
- Lă ıme: 18,3 cm
- Lungime: 23,8 cm



Data apariției: 2019-12-02  
Versiune: 0.534

© 2019 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)