





# Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

Donnez un style contemporain à votre jardin. Cette applique murale Philips myGarden anthracite avec détecteur de mouvement attire les regards avec sa forme élégante. Elle projette une lumière blanc chaud basse consommation pour vous accueillir chaque soir.

## Un accueil chaleureux en lumière

- · Éclairage chaleureux et rassurant
- · Détecteur facile à régler

#### Concevez le décor lumineux de votre jardin

- · Éclairage d'extérieur décoratif
- · Optez pour un style contemporain
- · Optez pour des appliques murales d'extérieur
- · Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

## Apportez à votre jardin un éclairage de qualité


- · Économie d'énergie
- · Ampoule Philips toujours incluse
- · Lumière intense

## L'éclairage extérieur en toute simplicité

· Résiste aux intempéries

# Points forts

#### Éclairage chaleureux et rassurant



Le détecteur de mouvement s'active automatiquement à votre retour ou à l'arrivée d'un visiteur.

#### Détecteur facile à régler



Un réglage simple vous permet de sélectionner facilement quand et pour combien de temps le détecteur allume la ou les lampes.

#### Éclairage d'extérieur décoratif

L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.

#### Optez pour un style contemporain

Conçue en Europe, cette lampe originale vous aide à créer un espace extérieur au design contemporain.

# Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

#### Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

#### Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

#### **Ampoule Philips toujours incluse**



Des ampoules basse consommation Philips EcoLamp de qualité supérieure sont incluses dans le carton, pour un effet de lumière optimal.

#### Lumière intense



Cette lampe d'extérieur produit une intense lumière blanche et chaude. Pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

#### Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

#### Design et finition

Couleur: anthraciteMatériaux: aluminium

#### Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries:
- · Détecteur de mouvement: Oui

## Espace jardin

· Espace jardin: Cour d'entrée

#### **Divers**

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Des bureauxType: Applique muraleEyeComfort: Non

#### Dimensions et poids du produit

Hauteur: 19.5 cmLongueur: 19.5 cmPoids net: 0.558 kgLargeur: 13.5 cm

#### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

#### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 10'000 h
- Rendement en lumen total de l'équipement (caché): 741 lm
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 741 lm
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 60 W
- · Technologie d'ampoule: 230 V
- · Couleur de lumière: blanc chaud
- · Puissance électrique: 50-60 Hz
- · Éclairage à intensité variable: Non
- · LED: Non
- · LED intégrée: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A+ à E
- Nombre d'ampoules: 1
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: 12 W
  Puissance maximale de l'ampoule de
- rechange: 12 W
- · Indice de protection: IP44
- Classe de protection: II double isolation
- · Source lumineuse remplaçable: Oui

# Dimensions et poids de l'emballage

- · Code barre produit: 8718291444503
- Poids net: 0.558 kgPoids brut: 0.881 kgHauteur: 163.000 mmLongueur: 210.000 mmLargeur: 210.000 mm
- Numéro de matériaux (12NC): 915002146002



Date de publication: 2023-11-08 Version: 0.744 © 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.