

PHILIPS

Lampă de perete

myGarden

Meander

antracit



16405/93/16



Economie cu stil

Creați atmosfera pentru un eveniment relaxant în aer liber, cu această lampă de perete Philips, de culoarea antracitului, prevăzută cu senzor de mișcare. Aceasta conferă grădinii dvs. un aspect intim prin intermediul luminii economice. O revărsare de lumină caldă vă întâmpină de fiecare dată când sosiți acasă.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat
- Economie de energie

Aduceți designul în grădina dvs.

- Alegeți stilul contemporan
- Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Conectați ambianța și confortul

- Lumină albă caldă și primitoare

Caracteristici speciale

- Lumină primitoare și liniștitoare
- Ușor de setat pentru fiecare destinație
- Rezistent la intemperii

Repere

Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat



Bec Philips inclus, cu o durată de viață extrem de lungă, de până la 20.000 de ore.

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.


Alegeți stilul contemporan

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul contemporan.

Alegeți lămpile de perete pentru exterior


Valorificați la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pereții terasei.

Lumină albă caldă și primitoare



Philips outdoor este o gamă de lămpi de exterior care creează o lumină caldă și primitoare splendidă. Temperatura culorii luminii este 2700 Kelvin. Aceasta oferă, de asemenea, lumină din abundență pentru vizibilitate clară, astfel încât să puteți utiliza spațiul exterior oricum doriți după programul de lucru și să vă relaxați în siguranță toată noaptea.

Lumină primitoare și liniștitoare



Senzorul de mișcare comută automat când veniți acasă și vă informează când sosește cineva.

Ușor de setat

Această lampă și elementele de fixare sunt proiectate pentru montare simplă, conținând toate elementele utile de care aveți nevoie pentru a demara proiectul, cum ar fi o cheie Torx și șuruburi Torx. Veți găsi instrucțiuni clare despre unde poate fi instalat produsul și informații relevante despre clasificările IP legate de rezistența la apă.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: antracit
- Material: aluminiu

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- Senzor de mișcare: Da

Grădină

- Grădină: Curtea din față

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lampă de perete
- EyeComfort: Nu

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 27,6 cm
- Lungime: 20 cm
- Greutate netă: 1,300 kg
- Lățime: 9,8 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 10.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat (ascuns): 1.320 lm
- Flux luminos bec inclus: 1.320 lm
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 95 W
- Tehnologie bec: 230 V
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Nu
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
- Număr de becuri: 1
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: 20 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 20 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: I – împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.583

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com