

PHILIPS

Turaco-jalustavalaisin
ulkokäyttöön

Hue White

Mukana E27-ledilamppu


Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Verkkovirtakäyttöinen

Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*



16473/93/P0



Automatisoi valaistuksesi

Voit nyt laajentaa Huen ulkotiloihin. Turaco-jalusta voidaan liittää Hue Bridge -sillan, jolloin saat kaikki ominaisuudet, kuten poissa kotoa -hallinnan, geosijainnin ja ajastamisen. Hue Bridge -silta on hankittava erikseen.

Helppo ohjata ja miellyttävä

- Määritä valot toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin
- Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
- Määritä ajastukset sinulle sopiviksi
- Himmennys ei vaadi asennusta
- Monipuoliset säätömahdollisuudet

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

- Tarvitset Philips Hue -sillan

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön

- Säänkestävä (IP44)
- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Kohokohdat

Toivottaa tervetulleeksi kotiin



Valot syttyvät automaattisesti saapuessasi ja sammuvat poistuessasi. Pura auto ja astu kotiisi oikeassa valossa. Määrittämällä Hue-sovelluksen kotona- tai poissa-tilaan saat kaikki valot päälle, tai voit antaa järjestelmän hoitaa kaiken automaattisesti paikkatietojen avulla. Näin helppoa se on!

Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin



Valaise ulkotilat ja katso, mitä ulkona tapahtuu. Yhdistämällä ulkovalot Hue-sillalla voit ohjata niitä haluamallasi tavalla. Voit hallita ulkovaloja sisätilan kaukosäädinvaihtoehdoilla, kuten Philips Hue -sovelluksella tai äänikomennoilla (Amazon Alexa, Applen HomeKit tai Google Assistant). Määritä automaattiset valaistusaikataulut vastaamaan päivän rytmiäsi. Hallitse ulkovalaistusta mukavasti kotoa tai muualta.

Ajastus helpottaa elämää



Nauti pitkistä illoista ulkona, viimeistele pihatyöt tai tuo vain roskat ulos auringonlaskun jälkeen. Aseta Philips Hue -valot syttymään automaattisesti määrittämällä aikatauluja tai käytä auringonlasku/auringonnousu-rutiinia. Voit myös sammuttaa tai himmentää valot tällä tavalla. Sinun ei enää koskaan tarvitse huolestua siitä, jätitkö valot päälle.

Himmennys ei vaadi asennusta



Nauti Philips Hue-valojen taatusti vaivattomasta himmennyksestä. Ei liian kirkasta tai liian pimeää, vaan juuri oikea valaistus. Valojen himmentäminen ei vaadi johtoja, sähköasentajia tai asennuksia.

Monipuoliset säätömahdollisuudet



Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti erilaisia valaistumahdollisuuksia. Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips Hue app -sovelluksen avulla tai vaihda valoja lisäämällä järjestelmään sisätilan kytkimiä. Ota Philips Hue -kokemuksesta kaikki hyöty irti käyttämällä esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue toimii myös Amazon Alexan, Apple Homekitin ja Google Assistantin kanssa, jolloin voit säätää valojasi pelkällä äänelläsi.

Tarvitset Philips Hue -sillan




Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit säätää valojasi älypuhelimella tai tabletilla Philips Hue app -sovelluksen avulla. Voit myös sammuttaa ja sytyttää Philips Hue -valot, käyttää himmennystoimintoa Philips Hue -sisätilanhimentimen avulla.

Säänkestävä (IP44)

Philips Hue -ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen suorituskyky on

testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Laadukas

Tuotteet on erityisesti tehty ulkokäyttöön. Käytämme korkealaatuisia materiaaleja varmistamaan parasta mahdollista toimintaa ulkotiloissa ja käytämme materiaaleja älykkäästi radiotaajuuden optimoimiseksi.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Alumiini

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävä: Kyllä
- Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja patioille
- Tyyppi: Pylväsvalaisin
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,583 kg
- Korkeus: 40,2 cm
- Pituus: 12,1 cm
- Leveys: 12,1 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 806 lm
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: ei
- Yhteensopivat lamppuluokat: A–G
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: 9 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 9 W
- IP-koodi: IP44, suojaus roiskevedeltä
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteen vaihdettavuus: Loppukäyttäjän vaihdettava LED-valonlähde
- Liitäntälaitteen vaihdettavuus: Ammattilaisen vaihdettava ohjauslaite
- Valovirta, 2 700 K: 806 lm

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Philips Hue -sovellus: iOS 15 ja uudempi, Android 10.0 ja uudempi

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696154472
- Nettopaino: 1,58 kg
- Bruttopaino: 2,12 kg
- Korkeus: 446 mm
- Pituus: 146 mm
- Leveys: 146 mm
- Tuotekoodi (12NC): 915003761502



Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.425

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com