

PHILIPS

Turaco-piedestal för utomhusbruk

Hue White

E27 LED-ljuskälla medföljer


Varmvitt ljus (2 700 K)

Drivs med nätström

Smart styrning med Hue bridge*



16473/93/P0



Automatisera belysningen

Nu kan du utöka Hue till utomhusytorna. Turaco-piedestallampan kan anslutas till din befintliga Hue-brygga för tillgång till alla funktioner som fjärrstyrning, geofencing och schemaläggning. Hue-brygga ingår ej.

Enkel styrning och trevnad

- Ställ in belysningen så att den hälsar dig välkommen hem
- Smart styrning både i och utanför hemmet
- Ställ in en timer för bekvämlighetens skull
- Installationsfri dimring
- Styr det på ditt sätt

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Kräver en Philips Hue Bridge

Specialdesignad för utomhusytor

- Vädertålig (IP44)
- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Funktioner

Välkomnar dig hem



Upplev hur smidigt det är när belysningen tänds automatiskt när du kommer hem och släcks när du går hemifrån. Packa ur bilen och gå in i ett redan upplyst hem. Ställ in Hue-appen på hemma- eller bortaläge för att tända belysningen eller låt platstjänsten fjärrstyra belysningen åt dig utan att du behöver trycka på en enda knapp. Så enkelt är det.

Smart styrning både i och utanför hemmet



Lys upp utomhusytorna och se vad som händer där ute. Genom att ansluta din utomhusbelysning till Hue Bridge kan du styra den hur du vill. Antingen med hjälp av alternativen för inomhusfjärrstyrning, som Philips Hue-appen eller röststyrning (Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google Assistant). Du kan ställa in ljusrutiner som gör att det ser ut som att du är hemma. Styr utomhusbelysningen bekvämt från soffan eller från valfri plats utanför hemmet.

Ställ in en timer för bekvämlighetens skull



Njut av längre kvällar utomhus, avsluta trädgårdsarbetet senare eller gå ut med soporna efter solen gått ner. Ställ in Philips Hue så att belysningen tänds automatiskt enligt rutiner eller använd soluppgångs- och solnedgångsrutinen. Naturligtvis kan du även släcka eller dimra belysningen på samma sätt. Du behöver aldrig mer oroa dig för om du glömde släcka lamporna.

Installationsfri dimring



Med Philips Hue får du garanterat jämn dimning. Inte för ljust, inte för mörkt. Lagom helt enkelt. Du behöver varken kablar, elektriker eller installation för att dimra belysningen.

Styr det på ditt sätt



Anslut dina Philips Hue-ljuskällor till Hue Bridge och börja utforska de oändliga möjligheterna. Styr belysningen från din smartphone eller surfplatta via Philips Hue-appen eller lägg till inomhusströmbrytarna i systemet för att byta ljus. Ställ in timers, larm och mycket mer och njut av den kompletta Philips Hue-upplevelsen. Philips Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple HomeKit och Google Assistant så att du kan styra belysningen med rösten.

Kräver en Philips Hue-brygga




Genom att ansluta dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge kan du styra belysningen från din mobil eller surfplatta via Philips Hue-appen. Du kan också tända, släcka och dimra dina Philips Hue-ljuskällor med hjälp av Philips Hue Dimmer Switch.

Vädertålig (IP44)

Den här Philips Hue-ljuskällan är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna

prestandatester. IP-klassen anges med två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Den här ljuskällan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk från alla håll. Den här produkten är den vanligaste och passar för allmänt utomhusbruk.

Hög kvalitet

Produkterna är särskilt framtagna för utomhusbruk. Vi använder material av högsta kvalitet för att säkerställa bästa möjliga prestanda utomhus som smart användning av material för bästa möjliga radiofrekvens.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Aluminium

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar: Ja
- Dimbar med Hue-app och strömbrytare: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Typ: Piedestal/stolpe
- EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,583 kg
- Höjd: 40,2 cm
- Längd: 12,1 cm
- Bredd: 12,1 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 806 lm
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Nej
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A till G
- Antal ljuskällor: 1
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 9 W
- IP-kod: IP44, skydd mot vattenstänk
- Skyddsklass: I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Ljuskällans utbytbarhet: LED-ljuskälla som kan bytas ut av slutanvändare
- Styrsystemets utbytbarhet: Styrsystem som byts ut av en fackman
- Ljusflöde på 2 700 K: 806 lm

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- Philips Hue-app: IOS 15 och senare, Android 10.0 och senare

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696154472
- Nettovikt: 1,58 kg
- Bruttovikt: 2,12 kg
- Höjd: 446 mm
- Längd: 146 mm
- Bredd: 146 mm
- Materialnummer (12NC): 915003761502



Publiceringsdatum:
2024-02-04
Version: 0.425

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com