



PHILIPS
myGarden
Lampă de perete
Bustan 4000 K
antracit
LED



16483/93/P3



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

O lampă minunată în formă de L. Această lampă de perete minimalistă Philips Bustan, fabricată din aluminiu premium de culoare gri-antracit, proiectează o lumină LED strălucitoare și difuză pe perețele dvs.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate

Aduceți designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Iluminare avansată pentru exterior

- Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

PHILIPS

Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii
- Durată de viață îndelungată de până la 30 de ani

Repere

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate

LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Intensitate luminoasă reglabilă



Reglați intensitatea luminoasă a acestei lămpi Philips cu ajutorul unui întrerupător cu variator (nu este inclus). Acesta face lumina ideală pentru evidențierea unei caracteristici sau pentru crearea unui ambient potrivit pentru orice ocazie, fie că este o cină în doi sau că vă relaxați cu familia și cu prietenii în camera de zi.

Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Instalare simplă



Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Durată de viață îndelungată (30 de ani)

O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips cu LED-uri durează până la 30.000 de ore (care echivalează cu 30 ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te

preocupi de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianță perfectă din locuință.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: antracit
- Material: aluminiu, materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Compatibil cu majoritatea variatoarelor: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Material rezistent de înaltă calitate: Da

Grădină

- Grădină: Terasă, Curtea din față

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Modern
- Tip: Lampă de perete
- EyeComfort: Da

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică: Built in LED

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 9,2 cm
- Lungime: 22 cm
- Greutate netă: 0,524 kg
- Lățime: 7,8 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 30.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 44 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000 lm
- Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
- Culoare lumină: alb rece
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: LED încorporat
- Număr de becuri: 2
- Puterea becului inclus: 4.5 W
- Cod IP: IP44, protecție împotriva obiectelor mai mari de 1 mm, protecție împotriva stropirii cu apă
- Clasa de protecție: I - împământat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696161340
- Greutate netă: 0,524 kg
- Greutate brută: 0,595 kg
- Înălțime: 225,000 mm
- Lungime: 85,000 mm
- Lățime: 99,000 mm
- SAP EAN/UPC – Bucată: 8718696161340
- Număr material (12NC): 915005378302
- EAN/UPC – Cutie: 8718696231005
- Înălțime: 22,5 cm
- Greutate netă SAP EAN (unitate): 0,595 kg
- Greutate: 0,595 kg
- Greutate netă: 0,524 kg
- Greutate SAP (unitate): 225,000 mm
- Lungime SAP (unitate): 85,000 mm
- Lățime SAP (unitate): 99,000 mm
- Lățime: 8,5 cm
- Lungime: 9,9 cm



Data apariției: 2020-02-23
Versiune: 0.506

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com