

PHILIPS

Applique

myGarden

Bustan IR

antracite

LED



16484/93/P0



Luce sempre accesa quando torni a casa

La bellissima applique a L Philips Bustan, realizzata in alluminio grigio antracite di alta qualità, diffonde una luce a LED bianca calda sulla parete. È completa di un sensore di movimento che la fa accendere automaticamente al passaggio di una persona.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata

Aggiungi design al tuo giardino

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Luce innovativa per esterni

- Compatibile con tutti i dimmer da parete
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Caratteristiche speciali

- Sensore di movimento incluso per la massima praticità e tranquillità
- Adatto a ogni condizione climatica
- Durata prolungata: fino a 30 anni

In evidenza

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips ti consente di risparmiare sulla bolletta e di rispettare l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata

La tecnologia a LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

Compatibile con tutti i dimmer da parete



Regola l'intensità luminosa di questa lampada Philips utilizzando un dimmer da parete (non incluso) per creare l'atmosfera giusta nella stanza, mettere in evidenza una caratteristica o un oggetto in casa e molto altro.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Sensore di movimento incluso



Completo di un sensore di movimento, il sistema di illuminazione si attiva dandoti il benvenuto quando torni a casa o avvertendoti dell'arrivo di qualcuno. Al rilevamento del movimento da parte del sensore, la lampada si accende automaticamente.

Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

Lunga durata (30 anni)



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 30.000 ore (ossia 30 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: antracite
- Materiale: alluminio, materiale sintetico

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Compatibile con la maggior parte dei dimmer: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino davanti casa

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Moderno
- Tipo: Applique
- EyeComfort: Sì

Consumo energetico

- Etichetta di efficienza energetica: Built in LED

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 9,2 cm
- Lunghezza: 22 cm
- Peso netto: 0,575 kg
- Larghezza: 7,8 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 30.000 ore
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 40 W
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1000 lm
- Tecnologia lampadina: LED, Tensione di sicurezza estremamente bassa
- Colore della luce: bianca calda
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: Sì
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: LED integrato
- Numero di lampadine: 2
- Watt lampadina inclusa: 4.5 W
- Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: I - con messa a terra

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696158883
- Peso netto: 0,575 kg
- Peso lordo: 0,650 kg
- Altezza: 225,000 mm
- Lunghezza: 85,000 mm
- Larghezza: 99,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005378401



Data di rilascio:
2020-08-07
Versione: 0.604

© 2020 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com