



PHILIPS  
myGarden  
Applique murale  
Bustan IR 4 000K  
anthracite  
LED



16484/93/P3



## Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

Cette magnifique applique murale en forme de L Philips Bustan en fonte d'aluminium gris anthracite durable de haute qualité diffuse une lumière brillante sur votre mur. Un détecteur de mouvement est inclus pour un allumage automatique lorsque quelqu'un approche.

### **Solutions d'éclairage durables**

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité

### **Une touche d'élégance pour votre jardin**

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

# PHILIPS

**Luminaires modernes pour l'extérieur**

- Intensité lumineuse ajustable avec variateur
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

**Caractéristiques spécifiques**

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant
- Résiste aux intempéries
- Longue durée de vie, jusqu'à 30 ans

# Points forts

## Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

## Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

## Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

## Intensité réglable



Modifiez la luminosité de ce luminaire Philips avec un variateur (non inclus). Ainsi, vous pourrez mettre en valeur un élément de votre décor ou créer des ambiances parfaites pour toutes les occasions, du dîner en amoureux jusqu'à la réunion de famille dans le salon.

## Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

## Détecteur de mouvement intégré



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est arrivé. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la lampe s'allume automatiquement.

## Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

**Longue durée de vie (30 ans)**

Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées utilisées dans cette lampe LED Philips ont une durée de vie pouvant atteindre 30 000 heures (ce qui équivaut à 30 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du

remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

## Caractéristiques

**Design et finition**

- Couleur: anthracite
- Matériaux: aluminium, matières synthétiques

**Options/accessoires inclus**

- Compatible avec la plupart des variateurs: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Matériau résistant de haute qualité: Oui

**Espace jardin**

- Espace jardin: Cour d'entrée

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Moderne
- Type: Applique murale
- EyeComfort: Oui

**Dimensions et poids du produit**

- Hauteur: 9,2 cm
- Longueur: 22 cm
- Poids net: 0,575 kg
- Largeur: 7,8 cm

**Entretien**

- Garantie: 5 ans

**Spécificités techniques**

- Durée de vie jusqu'à: 30 000 h
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 44 W
- Luminosité totale de l'éclairage: 1000 lm
- Technologie d'ampoule: LED, Tension ultra-basse de sécurité
- Température de couleur: blanc froid
- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- Nombre d'ampoules: 2
- Puissance de l'ampoule incluse: 4.5 W
- Indice de protection: IP44, protection contre les objets de plus de 1 mm, protection contre les projections d'eau
- Classe de protection: I - mise à la terre

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696161357
- Poids net: 0,575 kg
- Poids brut: 0,650 kg
- Hauteur: 225,000 mm
- Longueur: 85,000 mm
- Largeur: 99,000 mm
- SAP EAN/UPC - Pièce: 8718696161357
- Numéro de matériaux (12NC): 915005378402
- EAN/UPC - Boîte: 8718696231012
- Hauteur: 23 cm
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 0,650 kg
- Poids: 0,650 kg
- Poids net: 0,575 kg
- Hauteur SAP (par pièce): 225,000 mm
- Longueur SAP (par pièce): 85,000 mm
- Largeur SAP (par pièce): 99,000 mm
- Largeur: 8,5 cm
- Longueur: 9,5 cm



Date de publication:  
2020-02-23  
Version: 0.545

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)