

PHILIPS

Aplique

myGarden

Bustan IR 4000 K

antracit

LED



16484/93/P3



É sempre recebido em casa com luz

Este belo aplique em forma de L Philips Bustan em alumínio cinzento antracite de qualidade superior emite uma luz LED brilhante e difusa na sua parede. Inclui um sensor de movimento para se ligar automaticamente sempre que alguém se aproximar.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade

Leve o design para o seu jardim

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior

- Compatível com reguladores na parede
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Sensor de movimento incluído, para comodidade e segurança
- Impermeável
- Vida útil longa até 30 anos

Destques

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Compatível com reguladores na parede



Ajuste o brilho desta luz Philips com um regulador na parede (não incluído) para definir o ambiente na divisão, realçar uma característica na sua casa e muito mais.

Garantia de 5 anos para o sistema LED Impermeável



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Sensor de movimento incluído



Inclui um sensor de movimento que lhe dá as boas-vindas quando chega a casa ou avisa quando alguém chega. Quando o sensor deteta movimento, a lâmpada liga-se automaticamente.



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Vida útil longa (30 anos)



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 30 000 horas (o equivalente a 30 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria o ambiente de luz perfeito na sua casa.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: antracit
- Material: alumínio

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Compatível com maioria de interruptores regul. intens. da luz: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim da frente

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Moderno
- Tipo: Aplique
- EyeComfort: Sim

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: Built in LED

Dimensões e peso do produto

- Altura: 9,2 cm
- Comprimento: 22 cm
- Peso líquido: 0,575 kg
- Largura: 7,8 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 30.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 44 W
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1000 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED
- Cor da luz: branca fria
- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: LED incorporado
- Número de lâmpadas: 2
- Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: I - com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696161357
- Peso líquido: 0,575 kg
- Peso bruto: 0,650 kg
- Altura: 225,000 mm
- Comprimento: 85,000 mm
- Largura: 99,000 mm
- Número de material (12NC): 915005378402



Data de publicação:
2020-10-26
Versão: 0.596

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com