

PHILIPS

Piedestal/stâlp

myGarden

Bustan 4000 K

antracit

LED



16485/93/P3



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

O lampă minunată în formă de L. Această lampă cu piedestal minimalistă Philips Bustan, fabricată din aluminiu premium de culoare gri-antracit, proiectează o lumină LED strălucitoare și difuză, ideală pentru iluminarea unei alei sau a unei terase.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate

Aduceți designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Iluminare avansată pentru exterior

- Compatibilă cu variatoarele încastrate în perete
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii
- Durată de viață îndelungată de până la 30 de ani

Repere

Economie de energie

Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate

LED-ul care însoțește această lampă Philips este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, acesta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa dvs.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Compatibilă cu variatoarele încastrate în perete

Reglați luminozitatea acestei lămpi Philips cu ajutorul unui variator încadrat în perete (neinclus), pentru a crea atmosfera camerei, a evidenția o caracteristică a locuinței dvs. și multe altele.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Instalare simplă

Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

Rezistent la intemperii

Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Durată de viață îndelungată (30 de ani)

O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips cu LED-uri durează până la 30.000 de ore (care echivalează cu 30 ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupi de întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă din locuință.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: antracit
- Material: aluminiu

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Compatibil cu majoritatea variatoarelor: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

Grădină

- Grădină: Terasă, Curtea din față

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Modern
- Tip: Pedestal/stâlp
- EyeComfort: Da

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 40 cm
- Lungime: 22 cm
- Greutate netă: 1,610 kg
- Lățime: 9,0 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 30.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 44 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1000 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb rece
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: LED încorporat
- Număr de becuri: 2
- Puterea becului inclus: 4.5 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: II – izolație dublă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696161364
- Greutate netă: 1,610 kg
- Greutate brută: 1,810 kg
- Înălțime: 456,000 mm
- Lungime: 96,000 mm
- Lățime: 226,000 mm
- Număr material (12NC): 915005378502



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.693

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com